



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Lampa bakteriobójcza ULTRA VIOL NBV 2X30P (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 66 W,
- Urządzenie przeznaczone jest do podniesienia i utrzymania poziomu czystości mikrobiologicznej pomieszczeń. Emituje promieniowanie UV-C. Nieodwracalnie dezaktywuje bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne drobnoustroje. Posiada odbłyśnik wykonany z aluminium odblaskowego o bardzo wysokiej jakości,
- **Cechy:**
 - Przeznaczone są do podniesienia i utrzymania poziomu czystości mikrobiologicznej pomieszczeń,
 - Urządzenie emituje promieniowanie UV-C o długości fali 253.7 nm,
 - Nieodwracalnie usuwa bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne drobnoustroje,
 - Lampa bakteriobójcza skutecznie dezynfekuje powietrze i powierzchnię,
 - Odbłyśnik wykonany z aluminium odblaskowego o bardzo wysokiej jakości,
 - Lampa przeznaczona jest do stosowania na blokach operacyjnych, w gabinetach zabiegowych, opatrunkowych, salach chorych, przychodniach, laboratoriach, aptekach, w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i kosmetycznym,
 - Skuteczność działania lamp bakteriobójczych potwierdzona badaniami,
- **Specyfikacja:**
 - Natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: 3.6 W / m²,
 - Dezynfekowana powierzchnia: 18-22 m²,
 - Obrót lampy (możliwość ustawienia kąta naświetlenia): 270°,
 - Wysokość statywu: 180 cm,
- **Lampa umieszczona na mobilnym statywie,**
- Wymiary:
 - Kopuły: 96 x 8.5 x 14.5 cm,
 - Wysokość całkowita: 180 cm,
- Waga: 5 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

