



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Kompresor stomatologiczny SILENT AIR DA7001 30L (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji P.R.C, (2017 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 750 VA,
- **Cechy:**
 - Bezolejowa i bardzo cicha konstrukcja zapewnia czysty i nieszkodliwy dopływ powietrza. Wewnątrz zbiornika znajduje się powłoka antykorozyjna,
 - Miedziany silnik zapewnia trwałość, niską temperaturę oraz niski poziom hałasu,
 - Dzięki elektrycznemu urządzeniu ochronnemu i odpornemu na rdzę zarządzaniu, można zapewnić bezpieczeństwo pracy, a pojedynczy silnik może być dobrze kontrolowany do regularnej pracy,
 - Silnik jest wykonany w całości z miedzi, co zapewnia 24-godzinną nieprzerwaną pracę całej maszyny,
 - Powłoka antykorozyjna i sterylizująca w zbiorniku gazu zapewnia czystość źródła gazu,
 - Zaawansowana filtracja wielofazowa zapewnia wyjątkowo czyste powietrze i wydłuża żywotność,
 - Oryginalny tłok bezolejowy o wysokiej wydajności i niskim rozproszeniu wytwarzający czyste powietrze, które spełnia potrzeby podłączonego do niego sprzętu,
 - Tuleja cylindrowa, która została poddana procesowi twardego anodowania zwiększa jej żywotność o 40% w porównaniu z tradycyjnymi tulejami,
 - Obudowa twarda i solidna zapewniająca długą pracę urządzenia,
- **Specyfikacja:**
 - Moc: 0.75 kW,
 - Maksymalny przepływ powietrza: 152L/min,
 - Przepływ powietrza przy 7 barach: 78L/min,
 - Zbiornik: 30L,
 - Hałas ≤68 dB(A),
- Wymiary: 41 x 41 x 65 cm,
- Waga: 27.6 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

