



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Lampa zabiegowa FAMED ŻYWIEC SCAN LUX LB-01 (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 100 W,
- Żarówka halogenowa: 22.8 V / 50 W,
- Lampa zabiegowa **SCAN-LUX** przeznaczona jest do oświetlania pola operacyjnego podczas wykonywania zabiegów diagnostycznych, terapeutycznych i kosmetycznych,
- **Specyfikacja techniczna:**
  - Natężenie światła:  $45.000 \pm 5.000$  lux,
  - Współczynnik oddawania barw:  $Ra\ 96 \pm 1$ ,
  - Średnica pola operacyjnego: 13 – 19 cm ( $\pm 3$  cm),
  - Temperatura barwowa:  $4200 \pm 200K$ ,
  - Natężenie napromieniowania:  $270W/m^2$ ,
  - Regulacja wartości natężenia światła: 50 – 100%,
  - Swobodna regulacja obrotu ramienia lampy na boki,
  - Swobodna regulacja kłosa lampy wokół własnej osi,
  - Swobodna regulacja wysokości lampy za pośrednictwem 2-segmentowego ramienia,
- **Minimalna wysokość sufitu: 3.30 m,**
- **Maksymalna wysokość sufitu: 3.50 m (bez przedłużki),**
- **Brak rozety maskującej (możliwość doposażenia/dorobienia w zależności od sufitu)**
- **W zestawie:**
  - Przewód zasilający,
  - Zasilacz,
  - Pierścień do rozety,
  - Mocowany uchwyt,
- **Wymiary:**
  - Długość mocowania sufitowego: 100 cm,
  - Długość ramion:
    - Górne: 74 cm,
    - Dolne: 90 cm,
  - Całkowite (lampa złożona): 174 cm,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
  - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

