



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Wirówka laboratoryjna HETTICH ROTINA 420 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 870 VA,
- Ta kompaktowa wirówka stołowa została zaprojektowana do dużych objętości probówek,
- Przeznaczona do zastosowań standardowych,
- Wbudowany podświetlany wyświetlacz LCD,
- **Cechy:**
 - Solidna metalowa obudowa i pokrywa,
 - Okienko kontrolne w pokrywie,
 - Blokada pokrywy obsługiwana jedną ręką,
 - Komora ze stali nierdzewnej,
 - Automatyczne rozpoznawanie wirnika,
 - Napęd bezszczotkowy,
 - Możliwość wyświetlania w °C i °F,
 - Monitorowanie niewyważenia,
 - Podświetlany panel z aktualnymi wartościami wszystkich parametrów,
 - Komunikat dźwiękowy po zakończeniu cyklu wirowania,
 - Obsługa za pomocą pokrętła klawiatury,
- **Specyfikacja:**
 - RPM (obroty na minutę): Od 50 do 15.000 (regulacja co 10),
 - RCF: Od 50 do 24.400 (regulacja co 1),
 - Maksymalny poziom hałasu: 51 dB(A),
 - 98 pamięci programów,
 - 9 indywidualnych poziomów przyspieszania i zwalniania,
- **W zestawie:**
 - Rotor wychylny HETTICH 4723,
 - Adapter HETTICH 4750 (2 szt.),
 - Pojemnik na próbówki HETTICH 4762A (2 szt.),
 - Pojemnik na próbówki HETTICH 4763A (2 szt.),
 - Instrukcja obsługi w języku PL, LT, LV, ET, GER, ENG, FR, IT (PDF),
 - Przewód zasilający,
- **Urządzenie posiada widoczne rysy na ekranie LCD nie wpływające na komfort użytkowania,**
- Wymiary: 50.6 x 65 x 42.3 cm,
- Waga: 75 KG,
- Kat 01,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

