



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Lampa operacyjna DRAGER SOLA 500 MOBIL (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 2 nowe wbudowane akumulatory 12 V / 7.2 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Żarówka: 22.8 V / 110 W,
- **Specyfikacja:**
 - Temperatura barwowa: 4200 K,
 - Natężenie oświetlenia. Ec na 1 m [KLX] 90 / 90000 lux,
 - Współczynnik odwz. barw: 95%,
 - Intensywność emisji światła: 320 W/m²,
 - Regulacja ogniskowej między: 150-230 mm,
 - Na ramieniu lampy – włącznik lampy i regulacją natężenia światła (50-100%),
 - Zdejmowany uchwyt autoklawowalny,
 - Płynna regulacja wysokości czaszy lampy w zakresie: Od 71 do 185 cm,
 - Płynna regulacja przechyłu czaszy lampy,
- **Podstawa mobilna na kołach (2 koła hamujące),**
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Uchwyt autoklawowalny (2 szt.),
- **Wymiary:**
 - Średnica korpusu lampy: 50 cm,
 - Podstawa: 78 x 70 cm,
 - Wysokość masztu mocującego ramię: 200 cm,
 - Długość ramienia: 90 cm,
 - Najwyższy punkt ramienia lampy: 245 cm,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

