



Lampa operacyjna DRAGER SOLA 700 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Żarówka halogenowa 24 V / 150 W (2 szt.),
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Temperatura barwowa: 4200 K,
 - Natężenie oświetlenia. Ec na 1 m [KLX] 145, 145000 lux,
 - Współczynnik odwz. barw: 95%,
 - Intensywność emisji światła: <600 W/m²,
 - Regulacja ogniskowej między: 150-260 mm.,
 - Na ramieniu lampy - włącznik lampy i regulację natężenia światła (50-100%),
 - Żarówka halogenowa: 24 V / 150 W,
 - Średnica korpusu lampy: 70 cm,
 - Zdejmowany uchwyt autoklawowalny,
- Swobodna regulacja przechyłu oraz obrotu czaszy lampy,
- Swobodna regulacja obrotowego 2-segmentowego ramienia w poziomie oraz pionie,
- **Minimalna wysokość sufitu właściwego: 280 cm,**
- **Możliwość doposażenia w dedykowaną maskownicę montażową za dodatkową opłatą,**
- **W zestawie:**
 - Uchwyt autoklawowalny (2 szt.),
 - Transformator,
- **Wymiary:**
 - Całkowita szerokość czaszy: 70 cm,
 - Rozstaw 2-segmentowego ramienia: 180 cm,
- Waga całkowita: 60 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

