



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Dioptrycz TOMEY TL-2000A (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Cechy:**
 - Bardzo łatwy w obsłudze,
 - Automatyczny pomiar i zapamiętywanie wyników pomiaru ,
 - Automatyczne wykrywanie szkieł progresywnych,
 - Pomiar soczewek kontaktowych,
 - Wbudowana drukarka termiczna: (szerokość papieru 38 mm),
 - Wbudowany wyświetlacz : Podświetlany, monochromatyczny, ciekłokrystaliczny,
- **Posiada funkcję:**
 - **Zakres pomiarowy:**
 - Sfera: od - 25 do +25D,
 - Cylinder: od - 9.99 do + 9.99D,
 - Oś: Od 0° do 180°,
 - Addycja: od 0 do 9.99D,
 - Pryzmat: od 0 do 10D,
 - **Krok pomiaru:**
 - co 0.01/0.12/ 0.25D,
 - **Tryby pomiarowe:**
 - **Cylinder:** +/- , mieszany,
 - **Pryzmat:** wsp. prostokątne, polarne,
 - **Mierzone szkła:**
 - Standardowe, bifokale, trifokale, progresywne, z wysokim indeksem, szkła kontaktowe,
 - **Średnice mierzonych szkieł:**
 - od 20 do 100 mm,
 - **Numery ABBE:**
 - 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55/ 60,
- **Menu w języku: angielskim,**
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 20 x 29 x 42 cm,
- Waga: 10 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesiący,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesiący na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- **Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,**

