



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Lampa szczelinowa TOPCON SL-3F (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Żarówka halogenowa: 8 V / 20 W,
- Lampa szczelinowa **TOPCON SL-3F** umieszczona na mobilnym stoliku z możliwością elektrycznej regulacji wysokości blatu w zakresie: 70 – 90 cm,
- Lampa szczelinowa wyposażona w tonometr aplanacyjny **HAAG-STREIT R90017681**, który wykorzystywany jest w okulistyce do pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego oka - jednego z kluczowych elementów diagnostyki i skutecznego leczenia jaskry. Charakteryzuje się dużą precyzją pomiaru i powtarzalnością uzyskiwanych wyników,
- **Specyfikacja:**
 - Okulary o powiększeniu: 10x,
 - Obracany okular (lampy): 90°,
 - Doświetlenie przedniego odcinka oka,
 - Regulacja zmiany powiększenia: 1.0x, 1.6x,
 - Regulacja ostrości od -8 do +8 D,
 - Regulacja płynna szerokości szczeliny: 0 - 20 (wg skali),
 - Regulacja stopniowa długości szczeliny: 0,2/1/2/3/5/8/9 (wg skali),
 - Regulacja płynna długości szczeliny: 1 - 8 (wg skali),
 - Regulacja płynnego obrotu szczeliny względem osi optycznej do 90° w każdym kierunku, co w połączeniu z dużym zakresem nastaw szczeliny, pozwala na ocenę odległości w każdej płaszczyźnie,
 - Płynna regulacja podbródka pacjenta w zakresie: 10 cm,
 - Płynna regulacja wysokości lampy w zakresie: 3 cm za pomocą pokrętła,
 - Płynna regulacja natężenia światła poprzez pokrętło,
- **Wbudowane 4 rodzaje filtrów:**
 - Filtr niebieski,
 - Filtr red-free (wolny od czerwieni),
 - Filtr 13 % ND,
 - Filtr absorpcji ciepła,
- **W zestawie:**
 - Tonometr aplanacyjny **HAAG-STREIT R90017681**,
 - Przewód zasilający,
- **Wymiary:**
 - Lampy szczelinowej: 31 x 32.5 x 67 cm,
 - Całkowite: 64 x 50 x 140 / 160 cm,
- Waga: 40 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

