



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Oftalmoskop HEINE BETA 200S LED (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 1 wbudowaną baterie 3.5 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Specyfikacja:**
 - **Asferyczny Układ Optyczny (AOS)** pozwala na usunięcie refleksu rogówkowego i tęczówkowego. Oftalmoskopy serii BETA 200 pozwalają na uwidocznienie całej oświetlonej części siatkówki nawet przez wąską źrenicę. Konwencjonalne oftalmoskopy umożliwiają uwidocznienie jedynie części oświetlonej okolicy siatkówki,
 - **LED w jakości HEINE** - standard oświetlenia LED dostarcza absolutnie równomiernego i jasnego światła z wiernym odzwierciedleniem barw dla precyzyjnej diagnozy,
 - **Temperatura koloru 3500K** - wskaźnik odwzorowania koloru (CRI)>97, a specjalny wskaźnik dla koloru czerwonego (R9)>93 przy maksimum skali wynoszącym 100,
 - **Oświetlenie LED** jest dokładnie dopasowane do układu optycznego dzięki czemu dostarcza bardzo jasnego i równomiernego światła - dla pewności stawianej diagnozy,
 - **Oftalmoskop BETA 200S LED** posiada kółko Recoss'a z 28 soczewkami (74 wartości z krokiem co 1D) co umożliwia przeprowadzenie badania nawet u pacjentów o dużych wadach refrakcji. Zakres od -36D do +38D,
 - Jedyna w swoim rodzaju, **bezpłatna regulacja jasności** pomiędzy maksymalną wartością (100%) a 3% maksymalnej wartości przy użyciu jednego palca,
 - Brak refleksów światła dzięki wbudowanemu wielokrotnie powlekanemu warstwami antyrefleksyjnymi okienku wziernemu - dla pewniejszej diagnozy,
 - **Precyzyjna obsługa instrumentu** przy użyciu jednej tylko dłoni. Ergonomiczny kształt zapewnia elastyczność w trakcie badania,
 - Nadaje się zarówno dla rozszerzonych jak i nierozszerzonych źrenic,
 - Ergonomiczna forma wpasowuje się wygodnie w oczodół i zapobiega przenikaniu światła z otoczenia,
- **W zestawie:**
 - Zasilacz z przewodem zasilającym,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

