



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Lampa szczelinowa TOPCON SL-2D (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Żarówka: 6 V / 20 W,
- **Specyfikacja techniczna:**
  - Okular: 12.5x,
  - Regulacja powiększenia: 10x / 16x / 25.6x,
  - Płynna regulacja szerokości szczeliny,
  - Płynna regulacja wysokości szczeliny,
  - Regulacja kąta szczeliny: 0 - 180°,
  - Obracany okular (lamp): 90° prawo / lewo,
  - Swobodna regulacja rozstawu okularu,
  - **Wbudowane filtry:**
    - Niebieski,
    - Zielony,
  - Stopniowa regulacja natężenia światła,
  - Manualna regulacja podbródka pacjenta w zakresie: 8 cm,
  - Punkt fiksacyjny,
- **Oprzyrządowanie umieszczone na elektrycznym stoliku MDT z możliwością elektrycznej regulacji wysokości w zakresie: 70 - 90 cm,**
- Wymiary całkowite: 85 x 50 x 130 cm,
- Waga: 20 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

