



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67
E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006
kw@praiston.pl



Video-procesor OLYMPUS CV-165 ze źródłem światła CLE-165 (zestaw) (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Video-procesor OLYMPUS CV-165:
 - Zasilanie: 230 V,
 - Częstotliwość: 50/60 Hz,
 - Moc: 150 VA,
 - Automatyczna kontrola balansu bieli,
 - Posiada funkcję „FREEZE”,
 - Możliwość regulacji nasycenia kolorów: czerwony i niebieski,
 - Foliowany panel sterowania,
 - Wbudowany czytnik kart pamięci,
 - **Posiada następujące wejścia i wyjścia:**
 - PRINTER REMOTE,
 - PC REMOTE,
 - MONITOR REMOTE,
 - RGB OUT,
 - Y/C OUT,
 - COMP. OUT,
 - MONITOR OUT,
 - DIGITAL OUT,
 - LIGHT SOURCE,
 - LIGHT CONTROL,
 - **Źródło światła OLYMPUS CLE-165:**
 - Zasilanie: 230 V,
 - Częstotliwość: 50/60 Hz,
 - Moc: 350 VA,
 - Przystosowane do endoskopów giętkich,
 - Oświetlenie główne i awaryjne: 2 żarówki halogenowe 15 V / 150 W,
 - Łatwy dostęp do żarówki z boku urządzenia,
 - Foliowany panel sterowania,
 - Automatyczna lub manualna regulacja jasności obrazu,
 - Wbudowana pompka powietrza z elektroniczną regulacją mocy,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający (2 szt.),
- Wymiary:
 - Video-procesora OLYMPUS CV-165: 50 x 42 x 9.5 cm,
 - Źródła światła OLYMPUS CLE-165: 49 x 37 x 14 cm,
- Waga: 23.5 KG,
- Kat 02,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

