



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Polomierz (perymetr) CARL ZEISS HUMPHREY 750 (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 400 W,
- Żarówka halogenowa: 12 V / 20 W,
- **Specyfikacja:**
  - Rodzaj badania: statyczny i kinetyczny,
  - Pole widzenia: 90o,
  - Maksymalna intensywność bodźca: 10,000 ASB,
  - Oświetlenie czaszy: 31,5 ASB,
  - Czas trwania impulsu: 200 ms,
  - Dystans badania: 30 cm,
  - Posiada wbudowany dotykowy monitor o przekątnej 12",
  - Elektryczna regulacja podbródka: góra-dół i na boki,
- Twardy dysk, oraz stacje dyskiety,
- **Możliwość wyboru menu w języku: ENG, GER, ESP, FR, IT, JP, PT, SWE,**
- **W zestawie:**
  - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
  - Przewód zasilający (2 szt.),
  - Przewód drukarki,
  - Drukarka laserowa LEXMARK MS312DN,
  - Przycisk pacjenta,
- Wymiary:
  - Polomierza (perymetru): 47 x 52 x 60 cm,
  - Drukarki: 40 x 38 x 28 cm,
- Waga:
  - Polomierza (perymetru): 36.4 KG,
  - Drukarki: 14 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
  - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

