



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat USG SIEMENS ACUSON X300 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji koreańskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **ACUSON X300** to w pełni cyfrowy, mobilny aparat ultrasonograficzny, przeznaczony do pełnego spektrum zastosowań klinicznych. Aparat pracuje w trybach 2D, M-mode, PW Doppler, Power Doppler oraz Color Doppler, dzięki czemu znajduje zastosowanie nie tylko w diagnostyce podstawowej, ale również może być wykorzystany do badań kardiologicznych i naczyniowych. Ponadto dzięki zastosowaniu wielu nowoczesnych technologii, takich jak na przykład Multibeam Formation (umożliwiającej tworzenie obrazu za pomocą wielu wiązek) czy MultiHertz (obrazowania z wykorzystaniem wielu częstotliwości) zapewnia najwyższą w swojej klasie jakość obrazowania. ACUSON X300 wyposażony jest w 15-calowy, płaski monitor oraz zintegrowany system archiwizacji DIMAQ-IP umożliwiający zapis badań na wbudowanym dysku twardym, płytach CD/DVD lub nośnikach przenośnych USB,
- **Tryby obrazowania:**
 - **TRYB POJEDYNCZY:**
 - Tryb 2D w trybie podwójnym i podzielonym z obrazowaniem podstawowym i harmonicznym THI,
 - Tryb M,
 - Tryb kolorowy Dopplera,
 - Tryb mocy Dopplera,
 - Doppler PW (tryb impulsowy Dopplera),
 - **TRYBY MIESZANE:**
 - Tryb 2D/M,
 - Tryb 2D/Dopplera,
 - Tryb 2D z kolorem, (tryb 2D z mocą),
 - Tryb 2D z kolorem Dopplera (aktualizacja i tripleks),
 - Tryb 2D z mocą/Dopplera (aktualizacja i tripleks),
 - Tryb 4B z kolorem (tryb 4B z mocą)
 - Tryb M z kolorem,
 - Elastyczne łączenie trybów obrazowania w czasie rzeczywistym,
- **Wyposażony w:**
 - Wyświetlacz z płaskim ekranem, 15-calowy, kolorowy, wysoka rozdzielczość oraz progresywne skanowanie z technologią IPS; rozdzielczość 1024 x 768 pikseli, wielokierunkowe przegubowe ramię monitora poprawiające ergonomię pracy.
 - Dwa aktywne porty przetwornika i jeden port spoczynkowy,
 - Funkcja DICOM, możliwość podłączenia do sieci,
 - Podświetlany panel sterowania,
 - Port ECG,
 - Czytnik płyt CD-RW/ DVD-RW,
 - Porty USB,
 - Porty RS-232C – do przesyłania danych do komputera osobistego,
 - Wyjście RGB, VGA,
 - Wejście/Wyjście S-VHS, Wejście Y/C,
 - Wejście/Wyjście VHS(BNC).
 - Wejście /Wyjście audio,
 - Gniazdo zasilania akcesoriów,
 - Uchwyty na sondy i żel,
 - Drukarkę laserową MITSUBISHI P95,
- **Możliwość wyboru menu w języku: ENG, GER, FR, ESP, IT,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
 - Głowica convex SIEMENS CH5-2,
 - Głowica liniowa SIEMENS VF10-5,
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 50 x 85 x 142 cm,
- Waga: 85 KG,
- Kat 03,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

