



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Kolposkop CARL ZEISS KSK 150-FC (tor wizyjny) (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 150 VA,
- **ZEISS KSK 150-FC** jest mobilnym kolposkopem wyposażonym w tor wizyjny,
- Źródło światła: żarówka halogenowa 12V / 100W,
- Płynna regulacja natężenia światła,
- Światłowód,
- Filtr zielony,
- Powiększenie: 0.4x / 0.6x / 1x / 1.6x / 2.5x,
- Ogniskowa (f): 300,
- Okular: 10x,
- **Płynna regulacja:**
 - Wysokości okularu w zakresie 74 -120 cm,
 - Rozstawu okularów za pomocą pokręteł,
- Na ramieniu pantograficznym umieszczone są pokręta blokujące je w wybranej pozycji,
- **Kolposkop rozbudowany o tor wizyjny, w skład którego wchodzi:**
 - **Kamera mikroskopu:**
 - Czujnik: 48 milionów pikseli CMOS,
 - Interfejs: HDMI (typ A). USB (typ B).,
 - Rozdzielczość obrazu HDMI: 48 MP,
 - Rozdzielczość wideo: 2K przy 30 klatkach na sekundę 1080p przy 60 klatkach na sekundę,
 - Rozdzielczość HDMI: 1920x1080p 60 klatek na sekundę,
 - Skala HDMI: obsługa ekranu 4: 3 / 16: 9 / 16: 10,
 - USB 2.0 (bez napędu): 1920 x 1080 przy 30 kl./s 1280 x 720 przy 30 kl./s 640 x 480 przy 30 kl./s,
 - **Monitor MSI PRO273U:**
 - Przekątna ekranu: 27" cala,
 - Powłoka matrycy: matowa,
 - Podświetlenie ekranu: LED,
 - Rodzaj matrycy: IPS,
 - Rozdzielczość ekranu: 3840 x 2160 px.,
 - Proporcje ekranu: 16:9,
 - Częstotliwość odświeżania obrazu: 60 Hz,
 - Odzworowanie przestrzeni barw: Adobe RGB: 93% / DCI-P3: 98% / sRGB: 130%,
 - Liczba wyświetlanych kolorów: 1.07 mld.,
 - HDR: HDR Ready,
 - Czas reakcji matrycy: 4 ms.,
 - **Źródło światła CARL ZEISS:**
 - Źródło światła: lampa halogenowa 12 V / 150 W,
 - Możliwość płynnej regulacji natężenia światła,
- Konstrukcja działająca na mobilnej podstawie wyposażonej w 5 kółek (2 hamujące),
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi kolposkopu KSK FC-150 w języku angielski (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 135 x 110 x 70 cm,
- Waga: 68 KG,
- Kat 10,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

