



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Lampa szczelinowa OPTON 30 SL-M (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Źródło światła: żarówka halogenowa 12 V / 30 W,
- **Opton 30 SL - M** jest lampą szczelinową służącą do badania struktur oka,
- Wbudowany punkt fiksacyjny oraz soczewka rozpraszająca,
- **Posiada następujące filtry:**
 - Zielony,
 - Żółty,
 - Niebieski,
- **Specyfikacja:**
 - Korekta okularu: (-5) / 0 / 5,
 - Ogniskowa (f): 125,
 - Powiększenia: 5x / 8x / 12x / 20x / 30x,
- **Płynna regulacja:**
 - Szerokości szczeliny,
 - Obrotu szczeliny,
 - Wysokości lampy w zakresie 3 cm za pomocą joysticka,
 - Podbródka pacjenta w zakresie 5.5 cm,
 - Rozstawu okularów,
 - Natężenia światła,
 - 6 - stopniowa regulacja wysokości szczeliny,
- **Urządzenie umieszczone na stoliku z manualną regulacją wysokości w blatu w zakresie 72 - 87 cm,**
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
- **Wymiary:**
 - Lampy: 40 x 27.5 x 48 cm,
 - Całkowite: 60 x 40 x 135 cm,
- Waga: 60 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

