



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Koncentrator tlenu INVACARE PERFECTO 2 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji P.R.C.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 280 W,
- Koncentrator tlenu **Perfecto 2** koncentruje tlen w sposób ciągły, oddzielając tlen zawarty w powietrzu atmosferycznym od azotu. Praca koncentratora tlenu nie ma najmniejszego wpływu na zawartość tlenu w powietrzu w pomieszczeniu, w którym urządzenie pracuje,
- **Zalety:**
 - Bardzo prosty w użytkowaniu - idealny dla osób starszych,
 - Cichy i kompaktowy - odpowiedni nawet dla wymagających użytkowników,
 - Przystosowany do pracy ciągłej,
 - Mobilny na kółkach,
- **Parametry techniczne:**
 - Poziom koncentracji tlenu: 94.5 %,
 - Zakres przepływu: 0,5 - 5 l/min (regulowany płynnie przy pomocy pokrętki),
 - Maksymalne ciśnienie wylotowe: 5 Psi ($\pm$ 0,5 Psi),
 - Czujnik (przepływomierz) tlenu wyposażony w alarmy ostrzegające o niższej niż zalecana koncentracji tlenu,
 - Wyposażony w licznik przebiegu,
 - Poziom hałasu: 40 dBA,
- **W zestawie:**
 - Kaniula nosowa lub maska tlenowa z drenem o długości 2,1 m - **do wyboru przez klienta,**
 - Nawilżacz (butelka),
 - Instrukcja obsługi w języku ENG, FR, IT, GER, PL, CS,
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 38 x 30 x 58 cm,
- Waga: 22 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

