



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Unit stomatologiczny ADEC 500 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze pomarańczowym (możliwość wymiany tapicerki na nową, z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą),**
- **Unit stomatologiczny ADEC 500** to kompaktowy, ergonomiczny unit stomatologiczny z napędem elektromechanicznym,
- **Stolik operatora fotela umieszczony na ramieniu pantograficznym:**
 - 5 górnych rękawów silikonowych:
 - Dmuchawka wodno-powietrzna (trójdrożna),
 - Nowa lampa polimeryzacyjna **COXO D3-686-1B+**,
 - Nowy skaler z funkcją ENDO oraz światłem LED **WOODPECKER UDS-N3LED** (autoklawowalna 135°),
 - 2x nowy rękaw silikonowy **MINDWEST** z światłem – **możliwość doposażenia w turbinę oraz mikromotor (z światłem) za dodatkową opłatą,**
 - Płynne sterowanie pracą końcówek pneumatycznych za pomocą sterownika nożnego,
 - Swobodnie wysuwana manualnie taca pomocnicza operatora fotela,
 - Lampa operatora halogenowa **ADEC 17 V / 95 W** z możliwością swobodnej regulacji w pionie oraz poziomie – **możliwość wymiany lampy na LED za dodatkową opłatą,**
 - **Elektryczna regulacja fotela za pomocą sterownika nożnego:**
 - Regulacja wysokości siedziska w zakresie: 48 – 75 cm,
 - Przechył oparcia pleców: -15° / 0° / 70° (automatyczna synchronizacja oparcia siedziska),
 - 4 zaprogramowane funkcje pacjenta na sterowniku nożnym,
 - Możliwość rozłożenia fotela do pozycji Trendelenburga,
 - Swobodnie manualnie regulowana wysokość zagłówek oraz jego przechył,
- **Możliwość doposażenia w nową mokrą pompę ssącą oraz kompresor za dodatkową opłatą,**
- **W zestawie:**
 - Dmuchawka wodno-powietrzna (trójdrożna),
 - Nowa lampa polimeryzacyjna **COXO D3-686-1B+**,
 - Nowy skaler z funkcją ENDO oraz światłem LED **WOODPECKER UDS-N3LED** (autoklawowalna 135°),
 - 2x nowy rękaw silikonowy **MINDWEST** z światłem,
- **Wymiary:**
 - Zagłówek: 20 x 18 cm,
 - Oparcia pleców: 65 x 45 cm,
 - Siedziska: 58 x 120 cm,
 - Całkowite: 90 x 130 x 194 cm,
- Waga: 170 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

