



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Zestaw artroskopowy ARTHREX SYNERGY UHD4 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej, (2020 r.),
- Zestaw artroskopowy **ARTHREX SYNERGY 4K** umożliwia ortopedom wykonywanie nie tylko zabiegów chirurgicznych na dużych stawach (kolano, bark), ale także wysoce specjalistycznych zabiegów rekonstrukcyjnych. Możliwe jest również przeprowadzanie operacji na małych stawach dłoni i stóp,
- Zaletą technologii rozdzielczości 4K jest wysoka jakość optyki, która zapewnia chirurgowi dokładniejszy obraz struktur anatomicznych w polu operacyjnym. Dzięki unikalnemu trybowi **BioopticoSpectral Mode KeyKit** możliwe jest uwypuklenie i wizualizacja w kolorze w czasie rzeczywistym stanu i grubości chrząstki w wybranych obszarach powierzchni stawowych podczas artroskopii. Wszystko to można zarejestrować na obrazach lub wideo, co pomaga w postawieniu diagnozy, zaplanowaniu dalszego leczenia lub dalszej interwencji chirurgicznej,
- **W skład zestawu wchodzi:**
 - **Monitor medyczny do artroskopii ARTHREX AR-3250-3206:**
 - Rozdzielczość: 4K UHD (3840 x 2160 px.),
 - Przekątna ekranu: 32" cale,
 - Format obrazu: 16:9,
 - **Konsola video ARTHREX AR-3200-0021:**
 - Arthrex AR-3200-0021 to konsola video będąca centralną jednostką przetwarzania obrazu w systemie Arthrex Synergy UHD4,
 - System ten służy do uzyskania obrazu 4K Ultra HD podczas zabiegów artroskopowych i endoskopowych,
 - **Generator ARTHREX SYNERGY UHD4 AR-9800:**
 - Zawansowane urządzeniem elektrochirurgicznym zaprojektowanym z myślą o potrzebach artroskopii. Generator ma zaawansowany algorytm sterowania wyjściem, wykorzystującym układy sprzężenia zwrotnego, które są w stanie dostosować moc wyjściową do charakterystyki tkanki pacjenta,
 - System obrazowania pozwala użytkownikowi zastosować procedury, ustawienia wstępne dla ablacji i koagulacji,
 - **Pompa irygacyjna ARTHREX DUALWAVE AR-6480:**
 - ARTHREX AR-6480 to zintegrowany system zarządzania płynami z kontrolą wlotu i wylotu, który może pełnić funkcję pompy artroskopowej,
 - Niezależna, jednoczesna kontrola zarówno przepływu płynu (irygacji), jak i podciśnienia (ssania). Pozwala to chirurgowi na optymalne utrzymanie widoczności w stawie i czystości pola operacyjnego,
 - **Napęd artroskopowy ARTHREX AR-8305:**
 - Urządzenie to konsola napędowa służąca do resekcji i usuwania tkanek miękkich, chrząstki oraz kości podczas zabiegów artroskopowych,
 - 2 w pełni niezależne kanały, umożliwiające jednoczesną pracę dwóch końcówek roboczych,
 - Panel dotykowy z intuicyjnym interfejsem graficznym,
 - **Tablet do dokumentacji cyfrowej ARTHREX SYNERGY UHD4,**
 - **Wózek artroskopowy ARTHREX AR-5995-16STI:**
 - Wbudowane 6 półek na oprzyrządowanie,
 - Mocowanie monitora z swobodną regulacją,
 - Uchwyt wózka do swobodnego transportu,
 - Wysuwana dolna szuflada na akcesoria,
- **W zestawie:**
 - Głowa kamery SYNERGY HD AR-3210-0018,
 - 2 szt. - Artroskop sztywny AR-3350-4030 (30° 4 mm. x 152.5 mm.),
 - 2 szt. - Osłona artroskopu AR-3372-4002 (4 mm. – podwójny kran),
 - 2 szt. - Obturator stożkowy ARTHREX,
 - Przewodowy załącznik nożny do pompy irygacyjnej ARTREX AR DUALWAVE AR-6480,
 - Przewodowy sterownik nożny do ARTHREX SYNERGY UHD4,
 - 2 szt. - Shaver ARTHREX AR-8332H,
 - 2 szt. - Przewody światłowodowe ARTHREX (5 mm. x 300 cm),
 - Sonda artroskopowa ARTHREX AR-10020,
 - Dedykowany zestaw akcesoriów ARTHREX:
 - AR-11242F,
 - AR-12600SRF,
 - AR-6425,
 - AR-6420,
 - AR-6430,
 - AR-8500DS,
 - AR-8500OBE,
 - AR-9811,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- **Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,**

