



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Auto refraktometr - keratometr CANON RK-F1 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- W pełni automatyczny keratometr refrakcyjny **Canon RK-F1** Wyposażony jest w system trackball i rolkę, co ułatwia ustawianie oraz uruchamianie pomiarów refrakcji i keratometrii jednym przyciskiem. Urządzenie charakteryzuje się szerokim zakresem dioptrii (od -30 do +22 D), precyzyjną keratometrią (od 5.5 mm. do 10.0 mm.),
- **RK-F1** oferuje szczegółowe obrazy retroiluminacyjne, keratometrię obwodową i łatwe pomiary średnicy, co czyni go idealnym wyborem do wydajnego i dokładnego badania wzroku,
- **Cechy:**
 - W pełni zautomatyzowana technologia pomiarowa,
 - Tandemowy system trackballa i rolki umożliwiające łatwiejsze ręczne ustawianie,
 - Uruchomienie jednym przyciskiem automatycznych pomiarów refrakcji i keratometrii,
 - Szeroki zakres pomiaru dioptrii: od -30D do +22D,
 - Promień krzywizny keratometrii: 5.5 mm. do 10.0 mm.,
 - Uproszczone procedury operacyjne zapewniające większą szybkość i niezawodność,
 - Wbudowana drukarka umożliwiająca szybkie wydruki,
 - Głęboki monitor punktu ogniskowego do identyfikacji przeszkód,
 - Mały minimalny wymagany rozmiar źrenicy,
 - Automatyczny system zamgławiania z kolorowym obrazem celu,
 - Podświetlenie wsteczne zapewniające szczegółowy widok,
 - Przechowywanie do dwóch obrazów z opcją powiększenia,
 - Tryb keratometrii obwodowej do dokładnych pomiarów astygmatyzmu skośnego,
 - Automatyczne wyrównanie dla łatwości użytkowania,
 - Pomiary średnicy rogówki, źrenicy i soczewki kontaktowej,
- **Specyfikacja:**
 - **Refrakcja:**
 - Sfera (SPH): od -30 do +22D przy VD=12 mm (przyrosty: 0.12D i 0.25D),
 - Cylinder (CYL): od 0 do +/-10D (przyrosty: 0.12D i 0.25D),
 - Oś (AX): od 1 stopnia do 180 stopni (przyrosty: 1 stopień),
 - Odległość między źrenicami (PD): od 0 do 85 mm. (co 1 mm.),
 - Odległość między wierzchołkami (VD): 0/12/13.5 mm.,
 - Kształt cylindra: -, +, +/-,
 - Minimalny rozmiar źrenicy: 2.5 mm. średnicy,
 - **Keratometria:**
 - Promień krzywizny: 5,5 do 10 mm (co 0.01 mm.),
 - Moc rogówkowa: od 33.75 do 61.25D, gdy równoważny współczynnik załamania światła rogówki wynosi 1.3375 (przyrosty: 0.05D / 0.12D / 0.25D),
 - Oś: od 1 do 180 stopni (przyrosty: 1 stopień),
 - Obwód rogówki: Obszar pomiaru: 30 stopni przy promieniu krzywizny 8 mm.,
- **Menu w języku: angielskim,**
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 28 x 52 x 47 cm,
- Waga: 21 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

