



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Tonometr bezkontaktowy NIDEK NT-4000 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 70 VA,
- Tonometr bezkontaktowy **NIDEK NT-4000** zawiera wszystkie funkcje modelu NT-2000, a ponadto system „synchronizacji impulsów” redukujący wahania i umożliwiający dokładniejsze pomiary,
- Operator może włączyć synchronizację tętna, naciskając przełącznik, a NT-4000 zarejestruje szczytowe wartości rytmu serca, aby wyeliminować wahania ciśnienia skurczowego lub rozkurczowego. Po aktywacji tej funkcji szumy spowodowane biciem serca są eliminowane, a rzeczywiste zmiany ciśnienia wewnątrzgałkowego (IOP) są identyfikowane,
- Drukarka: termiczna drukarka liniowa Operator może wybierać pomiędzy trzema trybami pracy: w pełni automatycznym, półautomatycznym i ręcznym,
- Zakres automatycznego ustawiania ostrości został rozszerzony o ponad 50% w kierunku ustawiania ostrości, co pozwala na szybsze i wygodniejsze pomiary,
- **Specyfikacja:**
 - Zakres pomiarowy tonometru: 1 do 60 mmHg - skok 1 mm.,
 - Ustawienie zakresu pomiarowego: APC40 / APC60 / 40 / 60,
 - Odległość robocza tonometru: 11 mm.,
 - Funkcja automatycznej kontroli zaciągania się (APC): Tak
 - Funkcja pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego zsynchronizowanego z tętnem: Tak,
 - Funkcja wykrywania powiek: Tak,
 - Ekran: 5-calowy kolorowy wyświetlacz TFT,
 - Termiczna drukarka liniowa,
- **Menu w języku: angielskim,**
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 26 x 48.7 x 45.7 cm,
- Waga: 17 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

