



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Auto Kerato-Refraktometr RC-800 TOMEY (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej, (2013 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 100 VA,
- **Autokeratorefraktometr RC-800** wykonuje wysokiej jakości pomiar połączony z szybkością badania oraz prostotą obsługi, sprawiając że praca z **RC-800** jest szybka i profesjonalna,
- Urządzenie można obsługiwać i wyregulować za pomocą joysticka i ekranu dotykowego, a wszystko to w wyjątkowo krótkim czasie,
- Wszystkie parametry badania można ustawić na 5.7" dotykowym ekranie,
- Obsługa **RC-800** jest bardzo łatwa. Po dopasowaniu głowicy optycznej do oka pacjenta, pomiar wykonywany jest automatycznie,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - **Refrakcja:**
 - Opcja mierzenia w soczewkach kontaktowych,
 - PD pacjenta - od 50 do 86 mm.,
 - VD pacjenta - 0 - 16 mm.,
 - Cyldry (CYL) - od 0 do ± 10 D,
 - Forma cylindrów +/-mix,
 - Sfera (SPH) - od -25 do +22 D,
 - Axis - od 1° do 180°,
 - Minimalna wielkość źrenicy 2 mm.,
 - **Keratometr:**
 - Promień krzywizny - 5 do 11 mm,
 - Moc sferyczna rogówki - 30.68 do 67.50 D,
 - CYL - od 0 do ± 10 D,
 - Axis - od 0° do 180°,
 - Pomiar średnicy rogówki,
 - Posiada wbudowaną drukarkę termiczną,
 - Port wyjściowy: RS232C, USB,
- **Menu w języku: angielskim,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 30 x 50 x 49 cm,
- Waga: 17 KG,
- Kat 02,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

