



Lampa operacyjna BERCHTOLD CHROMOPHARE D540 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 240 VA,
- Wbudowane żarówki: OSRMA 150 W / 22.8 V,
- **Lampa operacyjna BERCHTOLD D540** jest przeznaczona do oświetlania pola zabiegowego przy zabiegach operacyjnych. Lampa zapewnia wysokie natężenie światła oraz równomierny jego rozkład na polu operacyjnym,
- **Specyfikacja:**
 - Natężenie oświetlenia (w odległości 1 m.): 145 klux,
 - Zakres regulacji pola oświetlenia: Od 17 do 28 cm,
 - Temperatura widmowa źródła światła (wg. DIN 5035): 4500 K,
 - Elektroniczna regulacja jasności: Od 65 do 145 klux,
 - Współczynnik odwzorowania barw (R_a): 94,
 - Regulacja wysokości czaszy w zakresie 89 cm,
 - Swobodna regulacja wysokości, przechyłu pionowego oraz poziomego czaszy,
 - 2-segmentowe przegubowe ramie z możliwością regulacji obrotu w zakresie: 360°,
 - Wbudowane obustronne uchwyty do pozycjonowania lampy,
 - Autoklawowalny uchwyt lampy,
- **W zestawie:**
 - Maskownica sufitowa mocowania lampy,
- **Minimalna wysokość sufitu do montażu lampy wynosi 290 / 300 cm,**
- Wymiary:
 - Średnica korpusu bez relingu: 49 cm,
 - Średnica korpusu z relingiem: 54 cm,
 - Długość całkowita 2-segmentowego ramienia: 189 cm,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

