



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67
E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006
kw@praiston.pl



Lampa operacyjna DR.MACH MACH LED 3 MC (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 120 W,
- **Lampa DR. MACH LED 3 MC** to zaawansowana, energooszczędna lampa zabiegowo – operacyjna o regulowanej barwie, przeznaczone na sale operacyjne. Jej parametry spełniają wymagania nowoczesnej chirurgii,
- Zintegrowany wskaźnik laserowy OT – wbudowany wskaźnik laserowy wskazuje środek pola świetlnego oraz pomaga chirurgowi znaleźć optymalne położenie źródła światła lampy względem pola operacyjnego,
- **Wbudowany panel sterujący z elektronicznym wyświetlaczem:**
 - Wbudowany włącznik ON / OFF,
 - Głębokie oświetlenie,
 - Wskaźnik laserowy,
 - Elektryczna regulacja natężenia światła,
 - Tryb ENDO,
 - SYNC,
 - Zmiana temperatury barwowej,
- **Specyfikacja:**
 - Maksymalne natężenie oświetlenia: 140 000 lux.,
 - Współczynnik odwzorowania barw Ra: 96,
 - Temperatura kolorów (kelvin): 3750 / 4000 / 4250 / 4500 / 4750,
 - Rozmiar pola świetlnego z możliwością ustawienia ostrości: Od 17 do 28 cm,
 - Zakres pracy czaszy: 90 cm,
 - Swobodna regulacja wysokości, przechyłu pionowego oraz poziomego czaszy,
 - 2-segmentowe przegubowe ramie z możliwością regulacji obrotu w zakresie: 360°,
 - Wbudowane obustronne uchwyty do pozycjonowania lampy,
 - Autoklawowalny uchwyt lampy,
- **Minimalna wysokość sufitu do montażu lampy wynosi 330 cm,**
- **Klosz lampy posiada minimalne ślady zużycia nie wpływające na komfort użytkowania,**
- Wymiary:
 - Długość całkowita 2-segmentowego ramienia: 175 cm,
 - Całkowita średnica czaszy: 56 cm,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- **Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,**

