



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Lampa szczelinowa TOPCON SL-D7 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 160 VA,
- Źródło światła: żarówka halogenowa 12 V / 30 W,
- **Lampa szczelinowa TOPCON SL-D7** jest lampą szczelinową służącą do badania struktur oka,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Stopniowa korekta okularu: (-5) / 0 / 5,
 - Stopniowe powiększenie okularu: 6 / 10 / 16 / 25 / 40,
 - Powiększenie okularu: 12.5x,
 - **Obszar oświetlenia:**
 - Szerokość szczeliny: 0 – 14 mm (zmieniane stopniowo),
 - Długość szczeliny: 14 – 1 mm (zmieniane stopniowo),
 - Średnica szczeliny: Ø14, 10, 5, 2, 1, 0.2,
 - Swobodna regulacja natężenia światła,
 - Regulacja wysokości blatu w zakresie: 69 – 87 cm,
 - Ruch do przodu – do tyłu w zakresie: 90 mm,
 - Ruch lewo – prawo w zakresie: 100 mm,
 - Zakres regulacji w pionie: 30 mm,
 - Regulacja podbródka w zakresie: 8 cm,
 - **Wbudowane następujące filtry:**
 - Kobaltowy,
 - Bezczerwienny,
 - Amber,
 - Neutralnej gęstości,
 - **Wbudowany punkt fiksacyjny z możliwością swobodnego przesuwania w poziomie,**
- **Lampa szczelinowa wyposażona w:**
 - **Kamera cyfrowa TOPCON DC-3:**
 - Zintegrowany aparat cyfrowy Topcon DC-3 to profesjonalny system zaprojektowany specjalnie do wysokiej jakości fotografii z wykorzystaniem lamp szczelinowych. Bezproblemowo integruje się z cyfrowymi lampami szczelinowymi Topcon serii SL-D, oferując wyjątkowe możliwości obrazowania z rozdzielczością 8 megapikseli, co pozwala na uzyskanie wyraźnych i ostrych obrazów, filmów wideo oraz zdjęć wielokrotnych,
 - Zaawansowane funkcje i obsługa programowa zapewniają bezproblemowe rejestrowanie i przetwarzanie obrazów, zapewniając okulistom potężne narzędzie do precyzyjnej dokumentacji i analizy,
 - Aparat cyfrowy Topcon DC-3 rozszerza możliwości obrazowania lamp szczelinowych serii SL-D, zapewniając profesjonalistom potężne narzędzie do rejestrowania obrazów i filmów wideo o wysokiej rozdzielczości, co pozwala na dokładną dokumentację i analizę w różnych procedurach okulistycznych. Bezproblemowa integracja, obsługa programowa i wszechstronne możliwości obrazowania czynią go nieocenionym atutem w praktyce okulistycznej,
 - **Specyfikacja:**
 - Rozdzielczość: 8 megapikseli,
 - Zgodność: Cyfrowe lampy szczelinowe Topcon serii SL-D,
 - Sterowanie: Ustawienia kamery sterowane programowo,
 - Przechwytywanie obrazu: Zdjęcia, obrazy wideo, przechwytywanie wielu obrazów,
- **Oprzrządkowanie umieszczone na mobilnym stoliku SKF ACTUATION SYSTEM z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 66 – 91 cm,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
- Wymiary całkowite: 70 x 144 x 138/163 cm,
- Waga: 44 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

