



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Skiaskop szczelinowy HEINE BETA 200 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie: bateria 3.6 V / 1 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Żarówka: halogenowa 2.5 V,
- **Skiaskop BETA 200** ma zastosowanie do precyzyjnego pomiaru błędu refrakcji zarówno w stanach krótkowzroczności i dalekowzroczności, jak i w astygmatyzmie,
- Wysokiej jakości metalowa konstrukcja dla wysokiej stabilności i długiej eksploatacji,
- **Specyfikacja:**
 - Łatwa regulacja równoległej ścieżki wiązki,
 - Optyka wielowarstwowa,
 - Zintegrowany filtr polaryzacyjny eliminuje światło rozproszone i odbicia wewnętrzne,
 - Wergencja i obrót linii są regulowane jednym pokrętkiem,
 - Mocna lampa halogenowa,
 - Ergonomiczna obudowa zapewniająca dobre pokrycie orbity i eliminację światła rozproszonego,
 - Konstrukcja pyłoszczelna,
 - Uchwyt na karty fiksacyjne,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

