



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat USG LOGIQ F6 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji P.R.C., (2016 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 400 VA,
- **System ultrasonograficzny LOGIQ F6** pozwala na uzyskiwanie doskonałej jakości obrazów w szerokim zakresie badań. Został on opracowany w celu optymalizacji toku pracy i zwiększenia pewności diagnostycznej, co w efekcie zapewnia pacjentom wyższą jakość opieki medycznej.
- Prezentowany system to innowacyjne rozwiązanie, które ułatwi diagnostykę pacjentów,
- Wyjątkowa jakość obrazowania, którą pozwala uzyskać system LOGIQ F6, jest wręcz nieoceniona podczas stawiania diagnozy medycznej. Wyraźny obraz pomaga wykryć nieprawidłowości i nawet niewielkie zmiany patologiczne,
- **Zastosowanie diagnostyki:**
 - Jamy brzusznej,
 - Położniczej i ginekologicznej,
 - Małych narządów,
 - Układu mięśniowo-szkieletowego,
 - Naczyniowej i naczyń obwodowych,
 - Urologicznej,
 - Pediatrycznej,
 - Śródczaszkowej,
 - Kardiologicznej,
- **Podstawowe tryby obrazowania:**
 - B-Mode (2D) – obrazowanie podstawowe,
 - M-Mode (ruchome) – standardowy tryb funkcjonalny,
 - Color Flow Doppler (CFM) – kolorowe obrazowanie przepływu,
 - Power Doppler / PDI – Doppler mocy,
 - PW Doppler (Pulsed-Wave) – spektralny Doppler,
- **Możliwość wyboru menu w języku: ENG, CHIN, NOR, GER, IT, FR, ESP, RUS, SWE, BR, FI, NED,**
- **Aparat USG wyposażony w termiczną drukarkę SONY UP-D711MD,**
- **W zestawie:**
 - Głowica liniowa GE L6-12-RS,
- Wymiary całkowite:
- Waga: 56 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

