



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Perymetr RODENSTOCK PERISTAT (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej,
- **Zalety i cechy produktu:**
 - Automatyczny pomiar,
 - Kontrola poprawności badania,
 - Bódźce wielkości Goldmanna III,
 - Innowacyjne rozwiązania,
 - Pomiar statyczny,
 - Elektryczny podbródek,
 - Uchwyt dla dodatkowych soczewek,
 - Nowoczesne i precyzyjne rozwiązania technologiczne,
 - Cyfrowe śledzenie oczu,
 - Standaryzowany test kierowcy,
 - Można go skonfigurować na prawie każdym komputerze PC z systemem operacyjnym Windows,
- **Dane techniczne:**
 - Miska pomiarowa (zamknięta miska z mechaniczną wentylacją):
 - Promień: 30 cm,
 - Zakres pomiaru: 50° w poziomie (+30° z ruchomym punktem mocowania), 50° w pionie,
 - Punkt fixacyjny: Heijl-Krakau (metoda martwego pola) i kamera CCD (cyfrowe śledzenie wzroku),
 - Regulacja podbródka: Sterowany elektrycznie,
 - Interfejs użytkownika: Wielojęzyczny,
 - STANDARDOWE POLA TESTOWE:
 - Pełne 50 °,
 - Jaskra 22 ° / 50 °,
 - Centralne 22 ° / 30 °,
 - Szerokie 22 ° / 30 °,
 - Peryferyjne 30 ° -50 °,
 - Plamka żółta 10°,
 - Jazda 50 ° / 80 °,
 - BADANIE SPECJALNE:
 - Bi-Driving: Licencja UE 120°,
 - Bi-Driving: Licencja UE 160°,
 - Bi-Driving: pełna,
 - Medycyna przemysłowa,
 - Rozszerzona medycyna przemysłowa,
 - ŹRÓDŁO BODŹCA : Tylna projekcja LED,
 - KOLOR BODŹCA : Zielony,
 - ROZMIAR BODŹCA : Goldmann size III (0.43°),
 - OŚWIETLENIE TŁA: 10 asb,
 - WYMIARY I WYMAGANIA ELEKTRYCZNE:
 - Wymiary (WxDxH): 566 × 633 × 396 mm,
 - Waga: Około 18 kg,
 - Zasilanie: 115 do 230 V AC,
 - Częstotliwość 50/60 Hz,
 - Pobór energii: Max 45 VA,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące

