



## Video-procesor ze źródłem światła PENTAX EPM 3000 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny idealny,
- Zasilanie 230V,
- Częstotliwość 50 - 60 Hz,
- Moc 700 VA,
- Żarówka ksenonowe 300 W typu: Y1089,
- Regulacja nasycenia kolorów: czerwony i niebieski,
- Wybór regulacji jasności,
- Wbudowana pompka powietrza,
- Posiada funkcje „freeze”,
- Foliowany panel sterowania,
- Gabaryty: 49,5 x 22 x 54 cm,
- Waga: 32 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

