



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Czujnik SpO2 - Datascope (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji Urugwajskiej,
- Dostępne wersje czujnika:
 - Z klipsem dla dorosłych na palec,
 - Silikonowy dla dorosłych na palec,
 - Z klipsem dla dzieci na palec,
 - Silikonowy dla dzieci na palec,
 - Neonatalny - Uniwersalny typ Y (do wyboru w komplecie opaska silikonowa lub opaska na ucho),
 - Silikonowy z opaską zaciskającą,
- **Długość kabla 2,7 m** (za dopłatą możliwość zamówienia kabla o dowolnej długości),
- Czujnik ma zastosowanie w urządzeniach serii:
 - Wszystkie urządzenia Danatech z 6 pinowym złączem Redel,
 - Accusat, Accutorr 3 SAT, Accutorr 4 SAT, Accutorr Plus, Passport, Passport 2, Passport
 - 2LT, Passport 5L, Passport IL, Passport EL, Passport XL, Passport XG,
 - Datascope Multinex Plus Monitor, Datascope 3000, Passport D.
- **Długość kabla 0,9 m** (za dopłatą możliwość doposażenia w przedłużacz oraz wykonanie kabla o dowolnej długości),
- Czujnik ma zastosowanie w urządzeniach serii:
 - Accusat, Accutorr 3 SAT, Accutorr 4 SAT, Accutorr Plus, Passport, Passport 2, Passport
 - 2LT, Passport IL, Passport XL and Passport XG,
- Gwarancja 12-miesięcy,

