



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Kabel EKG-GE-Marquette (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji Urugwajskiej,
- Kolor kodowania: IEC
- Dostępne wersje kabla EKG:
 - **Długość kabla: 3,5 m**
 - 3-odpr. zatrzask (BIOECG.MQ.S3F),
 - 3-odpr. klamra (BIOECG.MQ.C3F),
 - 5-odpr. zatrzask (BIOECG.MQ.S5F),
 - 5-odpr. klamra (BIOECG.MQ.C5F),
 - **Kabel ma zastosowanie w urządzeniach serii:**
 - Dash 1000, Dash Pro 2000, Dash 2500, Dash Pro 3000, Dash Pro 4000, Dash 5000, Eagle Systems, MACLab, Solar 3000, Solar 8000, Solar 9500, Aestiva/5, Tram 100, Tram 200, Tram 300, Tram 400, Tram 500, Tram 600, Tram 800, Unity Systems and Carescape,
 - **Długość kabla: 4,0 m**
 - 3-odpr. zatrzask (BIOECG.MQ.S3D),
 - 3-odpr. klamra (BIOECG.MQ.C3D),
 - 5-odpr. zatrzask (BIOECG.MQ.S5D),
 - 5-odpr. klamra (BIOECG.MQ.C5D),
 - **Kabel ma zastosowanie w urządzeniach serii:**
 - Dash 1000, Dash Pro 2000, Dash 2500, Dash Pro 3000, Dash Pro 4000, Dash 5000, Eagle Systems, MAC-Lab, Solar 3000, Solar 8000, Solar 9500, Aestiva/5, Tram 100, Tram 200, Tram 300, Tram 400, Tram 500, Tram 600, Tram 800, Unity Systems and Carescape,
 - **Długość kabla: 3,0 m (Kabel ten wymaga odprowadzeń)**
 - Kabel główny 3- odpr. (BIOECG.MQ.3T),
 - Kabel główny 5-odpr. (BIOECG.MQ.5T),
 - **Kabel ma zastosowanie w urządzeniach serii:**
 - Dash 1000, Dash Pro 2000, Dash 2500, Dash Pro 3000, Dash Pro 4000, Dash 5000, Eagle Systems, MAC-Lab, Solar 3000, Solar 8000, Solar 9500, Aestiva/5, Tram 100, Tram 200, Tram 300, Tram 400, Tram 500, Tram 600, Tram 800, Unity Systems and Carescape,
 - **Długość kabla: 1,0 m (Ten produkt wymaga kabla głównego)**
 - 3-odpr. zatrzask (BIOECG.RA.S3),
 - 3-odpr. klamra (BIOECG.RA.C3),
 - 5-odpr. zatrzask (BIOECG.RA.S5),
 - 5-odpr. klamra (BIOECG.RA.C5),
 - **Kabel ma zastosowanie w urządzeniach serii:**
 - Dash 1000, Dash Pro 2000, Dash 2500, Dash Pro 3000, Dash Pro 4000, Dash 5000, Eagle Systems, MACLab, Solar 3000, Solar 8000, Solar 9500, Aestiva/5, Tram 100, Tram 200, Tram 300, Tram 400, Tram 500, Tram 600, Tram 800, Unity Systems and Carescape,
 - **Długość kabla: 3,0 m**
 - 10-odpr. banan 4 mm (BIOECG.MQ.P10F)
 - **Kabel ma zastosowanie w urządzeniach serii:**
 - MAC 400, MAC 500, MAC 1100, MAC 1200,
- **Za dopłatą możliwość zamówienia kabla o dowolnej długości,**
- Gwarancja 12-miesięcy

