



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Lampa bakteriobójcza NBV 2x30 N LW (Produkt nowy)

- Nowa,
- Produkcji polskiej,
- Lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania NBV 2x30 NLW z licznikiem czasu pracy z wyświetlaczem 4-polowym,
- Lampa wyposażona jest w licznik cyfrowy z mikroprocesorem, który posiada 4-polowy wyświetlacz LED, z akustyczną sygnalizacją momentu wymiany promiennika,
- Urządzenie to emituje promieniowanie: UV-C o długości fali 253,7 nm,

ZASTOSOWANIE URZĄDZENIA:

- Instytucje medyczne,
- Szpitale,
- Przemysł farmaceutyczny,
- Przemysł spożywczy,
- Przemysł kosmetyczny,

Zalety lampy bakteriobójczej NBV 30 N LW:

- Skuteczność tej lampy potwierdzają liczne testy oraz wszelkie wymagane certyfikaty,
- Licznik: LW-licznik cyfrowy z mikroprocesorem, który wyposażono w wyświetlacz 4-polowy LED. Funkcjonalność tego modelu zwiększa również możliwość samodzielnego podłączenia go do wcześniej zakupionych lamp bezpośredniego działania i przepływowych,
- Sposób montażu lampy: N - naścienna,
- Podstawowym zadaniem produktu jest podniesienie oraz utrzymanie poziomu czystości mikrobiologicznej w pomieszczeniu,
- Urządzenie to emituje promieniowanie: UV-C o długości fali 253,7 nm,
- Lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania bezpowrotnie dezaktywuje bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne mikroorganizmy,
- Skutek użytkowania tego urządzenia: dezynfekcja powietrza i powierzchni,
- Odbłyśnik lampy: wykonany z wysokojakościowego aluminium odbłaskowego,
- Przeznaczenie: do sal operacyjnych, gabinetów lekarskich i zabiegowych, a także do pomieszczeń przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego,

Dane techniczne:

- Lampa naścienna,
- Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz,
- Pobór mocy: 66 W,
- Element emitujący promieniowanie UV-C: 2 x 30 W,
- Natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m : 3,6 W / m²,
- Trwałość promiennika: 9000 h,
- Dezynfekowana powierzchnia: 18 - 22 m²,
- Obrót lampy (możliwość ustawienia kąta naświetlenia): 200°,
- Klasa zabezpieczenia ppor.: I,
- Typ obudowy: IP 20,
- Rodzaj pracy: ciągła,
- Wymiary kopuły: 960 x 85 x 145 mm,
- Masa kopuły: 5 kg,
- Długość wysięgnika: 120 mm,
- Typ licznika: z wyświetlaczem 4-polowym,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,

