



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat RTG SIEMENS SIREMOBIL COMPACT (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej (data produkcji 2002 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50-60 Hz,
- Moc: 2,5 kVA,
- Aparat rentgenowski do zastosowań śródoperacyjnych – ramię „C”,
- **X-ray generator / tube:**
 - Zakres napięć kV: 40 kV- 110 kV,
 - Fluoroscopia: 0,2 do 8,9 mA (max 550W),
 - Radiografia cyfrowa: 0,2 do 12,2 mA (max 850W),
 - Radiografia bezpośrednia: 6,9 do 20 mA (max 1430W),
 - Zakres ekspozycji: 1 mAs do 150 mAs,
- **X-ray tube:**
 - Częstotliwość generatora: 15 kHz do 26 kHz,
 - Lampa rentgenowska nieruchoma Anoda, wartość nominalna plamki: 0,6,
 - Kąt optyczny anody: 9°,
- Ruch orbitalny: 130 ° (- 40 ° do + 90 ° C),
- Zagięcie: +/- 190°,
- Przeszczanie poziome ramienia C: 20 cm,
- Pionowa regulacja ramienia C za pomocą silnika w zakresie: 45 cm,
- Zakres obrotu ramienia C: +/- 12,5°,
- Głębokość ramienia C: 73 cm,
- Celownik laserowy SIEMENS,
- **Centralka sterująca wyposażona w:**
 - Dwa monitory LCD Neovo 19' Model: X-19AV,
 - Foliowany panel sterujący,
 - Dwie półki,
 - Dwa uchwyty do przemieszczania,
 - Mobilna na kółkach z hamulcami,
- **Drukarka SONY Model UP980CE:**
 - Używany, stan techniczny bardzo dobry,
 - Produkcji japońskiej,
 - Druk termiczny 1280 punktów i 256 odcieni szarości,
 - Wielofunkcyjny druk,
 - Prędkość druku: CCIR: ok. 12 sekund EIA: ok. 10 sekund,
 - Akceptuje zarówno 15,5 kHz i 31,5 kHz sygnał composite video,
 - Funkcja SPLIT - drukowanie 1,2,4 lub 6 obrazów na jednej stronie,
 - Możliwość regulacji jasności i kontrastu,
 - Przeznaczony do drukowania systemów telewizyj przemysłowej CCTV oraz z aparatury medycznej np. USG, RTG,
 - Funkcja Auto cut - tnie papier automatycznie po zakończeniu drukowania,
 - Drukuje również obrazy na niebieskiej przezroczystej folii, Sony UPT-210BL,
 - Rodzaje papieru: Sony UPP-210HD lub Sony UPP-210SE,
 - Wbudowany wyświetlacz,
- Gabaryty:
 - Ramię „C”: 80 x 180 x 178 cm,
 - Centralka: 93,5 x 60 x 172,5 cm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja do uzgodnienia.
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

OPIS I ZDJĘCIA POGLĄDOWE URZĄDZENIA

