



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Monitor medyczny NEOVO MX 22 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Seria MX to idealny wybór w kategorii klinicznych wyświetlaczy przeglądowych dzięki łatwości w ich czyszczeniu i dezynfekcji. Równie istotna jest ich wytrzymałość, która zapewnia metalowa obudowa oraz szkło ochronne z Filtrem NeoV™, a także wielozadaniowość, która wyróżnia je jako profesjonalne wyświetlacze idealne do środowisk medycznych,
- **Cechy i zalety monitora NEOVO MX 22:**
 - Rozdzielczość Full HD 1920 x 1080,
 - Technologia Anti-Burn-in™ zapobiega powstawaniu zjawy na obrazie,
 - Szkło optyczne NeoV™ i metalowa obudowa zapewniają doskonałą łatwość czyszczenia i ochronę,
 - Wyraźny dynamiczny współczynnik kontrastu 20 000 000:1,
 - Zgodność z DICOM Part 14 ze skalibrowaną skalą szarości i jasnością,
 - Certyfikaty norm medycznych EC/EN 60601-1 i IEC/EN 60601-1-2,
 - Złącze wyrównawcze, ekwipotencjalne,
 - Biała obudowa ułatwiająca wykrywanie zanieczyszczeń,
 - Funkcje PiP/PbP umożliwiają jednoczesne oglądanie obrazu z wielu źródeł,
 - Polepszanie obrazu: usuwanie przepłotu 3D / redukcja szumów,
 - Wszelchstronna łączność: DisplayPort, HDMI, DVI, VGA,
 - Czujnik EcoSmart dopasowujący jasność do natężenia światła otoczenia,
 - Technologia wyświetlania bez migotania zmniejsza dyskomfort oczu,
 - Regulacja poziomu czerni w celu przedstawienia większej ilości szczegółów na ciemnych obrazach,
 - Mocowanie VESA zapewnia elastyczną instalację w placówkach służby zdrowia,
- **Dane techniczne:**
 - **Matryca:**
 - Typ panelu: LED-Backlit TFT LCD (TN Technology),
 - Przekątna: 21.5",
 - Max. Rozdzielczość: FHD 1920 x 1080,
 - Plamka: 0.248 mm,
 - Jasność:
 - 250 cd/m²,
 - 180 cd/m² (DICOM Preset),
 - Współczynnik kontrastu: 20,000,000:1 (DCR),
 - Kąty widzenia (Poz/Pio): 170°/160°,
 - Paleta barw: 16.7 M,
 - Czas reakcji: 3 ms,
 - **Częstotliwość (Poz/Pio):**
 - Pozioma: 24 kHz – 83 kHz,
 - Pionowa: 50 Hz – 75 Hz,
 - **Wejścia:**
 - VGA: 15-Pin D-Sub x 1,
 - DVI: 24-Pin DVI-D x 1,
 - HDMI: 1.4 x 1,
 - DisplayPort: DisplayPort x 1,
 - **Audio:**
 - Wejście: Stereo Audio Jack (3.5 mm) x 1,
 - Głośniki: 2W X 2,
 - **Zasilanie:**
 - Zasilacz: Zewnętrzny,
 - Prąd: DC 12V, 2,5 A,
 - Pobór energii:
 - Pobór mocy: 16W (włączony),
 - Tryb uśpienia: < 0,5W,
 - Wyłączony: < 0,3W,
 - **Filtr optyczny NeoV™:**
 - Grubość: 3.0 mm (0.12"),
 - Współczynnik odbicia: < 1%,
 - Współczynnik przeźroczystości: > 97%,
 - Twardość powierzchni: 9H,
 - **Warunki Pracy:**
 - Temperatura: 0°C-40°C (32°F-104°F),
 - Wilgotność: 10%~90% (bez kondensacji),
 - **Warunki Przechowywania:**
 - Temperatura: -20°C-60°C (-4°F-140°F),
 - Wilgotność: 5%~95% (bez kondensacji),
 - **Montaż:**
 - VESA FPMPI: Tak (100 x 100 mm & 75 x 75 mm),
 - Stojak:
 - Przechył: 0° to 15°,
 - **Bezpieczeństwo:**
 - Gniazdo bezp. Kensington™: Tak,
 - **Wymiary:**
 - Produkt z podstawą (szer. x wys. x gł.): 513.2 x 368.5 x 155.0 mm (20.2" x 14.5" x 6.1"),
 - Produkt bez podstawy (szer. x wys. x gł.): 513.2 x 324.3 x 56.2 mm (20.2" x 12.8" x 2.2"),
 - Opakowanie (szer. x wys. x gł.): 614.0 x 477.0 x 204.0 mm (24.2" x 18.8" x 8.0"),
 - **Waga:**
 - Monitora bez podstawy: 6.1 kg (13.4 lb),
 - Monitora z podstawą: 6.7 kg (14.7 lb),
 - Monitora z opakowaniem: 8.8 kg (19.4 lb),
 - **Zgodność z przepisami:**
 - Deklaracje i dyrektywy: CE, LVD, WEEE, RoHS, REACH, EAC, UKCA, IEC/EN 60601-1, IEC/EN 60601-1-2,
 - Certyfikaty zasilaczy: Technologia adaptera/ATM065T-P120: CE, FCC, PSE, WEEE, BSMI, IEC/EN 60601-1, IEC/EN 60601-1-2,
 - **Akcesoria:**
 - Dostarczane z monitorem; zasilacz, przewód zasilający, kabel VGA, kabel audio, skrócona instrukcja obsługi, karta gwarancyjna,
 - Akcesoria opcjonalne (**za dopłatą**):
 - Uchwyt stołowy: DMC-01, DMC-02D, DMS-01D, DMS-01Q, ES-02,
 - Uchwyt sufitowy (tylko w poziomie): CMP-01 + WMK-03,
 - Uchwyty ścienne (tylko w poziomie): WMA-01, WMK-01, WMK-03, PMK-01,
 - Uchwyt: HDL-02,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 36 miesięcy,

