



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Monitor medyczny NEOVO X 24 E (Produkt nowy)

- Nowy,
- X-24E to wytrzymały wyświetlacz 24", doskonały dla środowisk, gdzie ważna jest przestrzeń. W miejscach publicznych o dużym natężeniu ruchu, szkło optyczne NeoV™ Glass zabezpiecza wyświetlacz przed przypadkowym uszkodzeniem. Atrakcyjna metalowa obudowa zapewnia wytrzymałość i trwałość, co umożliwia bezpieczny montaż w dowolnym miejscu. Z wbudowaną obsługą video i wieloma opcjami wejścia, uniwersalny X-24E zapewnia szeroki wachlarz możliwości dla każdego środowiska. W nowym modelu zastosowano możliwość wyboru krzywych gamma,
- **Cechy i zalety monitora NEOVO X 24 E:**
 - Podświetlenie w technologii LED i rozdzielczości 1920 x 1080 /1280 x 1024 / 1024 x 768,
 - Technologia paneli VA zapewnia dokładne kolory i wysoki kontrast współczynniki proporcji z szerokimi kątami widzenia,
 - Szkło optyczne NeoV™ i trwała metalowa obudowa zapewniają doskonałą czystość i ochronę,
 - Technologia Anti-Burn-in™ zapobiega powstawaniu zjawy na obrazie,
 - Wyraźny dynamiczny współczynnik kontrastu 20 000 000:1,
 - Korekcja gamma dla poprawy wyrazistości i jakości kolorów,
 - Funkcje PiP/PbP umożliwiają jednoczesne oglądanie obrazu z wielu źródeł,
 - Wzmocnienie obrazu, bez przeplotu / Redukcja szumów,
 - Flicker-free display – Technologia wyświetlania bez migotania zmniejsza zmęczenie oczu podczas długotrwałego użytkowania,
 - Czujnik EcoSmart wykrywa warunki oświetlenia otoczenia i automatycznie dostosuje poziom jasności,
 - Wszechstronna łączność: DisplayPort, HDMI, DVI, VGA,
 - Wbudowane głośniki,
 - Wysokiej jakości panel zapewniający wysoką niezawodność i długą żywotność produktu,
 - Zestaw do montażu na ścianie w standardzie VESA,
 - Dostępne kolory: czarny, biały,
 - Zaprojektowany i opracowany do ciągłej pracy 24/7,
- **Dane techniczne:**
 - **Matryca:**
 - Typ panelu: LED-Backlit TFT LCD (VA Technology),
 - Przekątna: 23,8",
 - Max. Rozdzielczość: FHD 1920 x 1080,
 - Plamka: 0.274 mm,
 - Jasność: 250 cd/m2,
 - Współczynnik kontrastu 20 000 000:1 (DCR),
 - Kąty widzenia (Poz/Pio): 178°/178°,
 - Paleta barw: 16.7 M,
 - Czas reakcji: 5ms,
 - Obróbka powierzchniowa: Seriesant1-Glare Treatment (zamglenie 40%), powłoka twarda 3H,
 - **Częstotliwość (Poz/Pio):**
 - Pozioma: 24 kHz – 83 kHz,
 - Pionowa: 50 Hz – 75 Hz,
 - **Wejścia:**
 - VGA: 15-Pin D-Sub x 1,
 - DVI: 24-Pin DVI-D x 1,
 - HDMI: 1,4 x 1,
 - DisplayPort: DisplayPort x 1,
 - **Audio:**
 - Wejście: Stereo Audio Jack (3.5 mm),
 - Głośniki: 2W X 2,
 - **Zasilanie:**
 - Zasilacz: Zewnętrzny,
 - Prąd: DC 12V, 3,33 A,
 - Pobór energii:
 - Pobór mocy: 18W (włączony),
 - Tryb uśpienia: < 0,5W,
 - Wyłączony: < 0,3W,
 - **Filtr optyczny NeoV™:**
 - Grubość: 3.0 mm (0.12"),
 - Współczynnik odbicia: < 1%,
 - Współczynnik przeźroczystości: > 97%,
 - Twardość powierzchni: 9H,
 - **Warunki Pracy:**
 - Temperatura: 0°C-40°C (32°F-104°F),
 - Wilgotność: 10%~90% (bez kondensacji),
 - **Warunki Przechowywania:**
 - Temperatura: -20°C-60°C (-4°F-140°F),
 - Wilgotność: 5%~95% (bez kondensacji),
 - **Montaż:**
 - VESA FPMPL: Tak (100 x 100 mm & 75 x 75 mm),
 - **Stojak:**
 - Przechyl: 3° to 21°,
 - **Bezpieczeństwo:**
 - Gniazdo bezp. Kensington™: Tak,
 - **Wymiary:**
 - Produkt z podstawą (szer. x wys. x gł.): 562.4 x 392.8 x 196.0 mm (22.1" x 15.4" x 7.7"),
 - Produkt bez podstawy (szer. x wys. x gł.): 562.4 x 352.6 x 56.2 mm (22.1" x 13.9" x 2.2"),
 - Opakowanie (szer. x wys. x gł.): 672.0 x 517.0 x 249.0 mm (26.5" x 20.4" x 9.8"),
 - **Waga:**
 - Monitora bez podstawy: 7.0 kg (15.4 lb),
 - Monitora z podstawą: 7.8 kg (17.2 lb),
 - Monitora z opakowaniem: 10.9 kg (24.0 lb),
 - **Zgodność z przepisami:**
 - Deklaracje i dyrektywy: CE, WEEE, RoHS, REACH, EAC, LVD,
 - Certyfikaty zasilaczy: Delta /ADP-40DD-B: CE, cUL/UL, RCM, WEEE, KCC, BSMI, EAC,
 - **Akcesoria:**
 - Dostarczane z monitorem; zasilacz, przewód zasilający, kabel VGA, kabel audio, skrócona instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, płyta CD,
 - Akcesoria opcjonalne **(za dopłatą):**
 - Uchwyt stołowy: DMC-01, DMC-02D, DMS-01D, DMS-01Q, ES-02,
 - Uchwyt sufitowy (tylko w poziomie): CMP-01 + WMK-03,
 - Uchwyty ściennie (tylko w poziomie): WMA-01, WMK-01, WMK-03, PMK-01,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 36 miesięcy,

