



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Pompa Hawkmed HK-100II (with 6 modes) (Produkt nowy)

- Nowa,
- **Cechy i zalety pompy:**
 - Pompa posiada różne tryby infuzji, aby spełnić różne wymagania kliniczne,
 - Kompaktowa i lekka konstrukcja oszczędza miejsce i jest wygodna podczas przenoszenia pacjenta,
 - Wbudowana funkcja ograniczania przepływu pomaga zmniejszyć ryzyko przypadkowego swobodnego przepływu. Zapobiega swobodnemu przepływowi, gdy drzwi pompy są otwarte,
 - Możliwość 2000 rekordów historii,
 - Opcjonalny czujnik kropli,
 - Pompa ma możliwość łączenia z systemem monitorowania infuzji przez WIFI,
 - Tryb nocny zapewnia dobry odpoczynek pacjentowi,
 - Regulowana głośność brzęczyka (3 poziomy),
 - 3 regulowane ustawienia ciśnienia okluzji,
 - 4 poziomy regulowanego alarmu,
 - Interfejs RS232 (opcjonalnie),
 - Akumulator ładuje się, gdy urządzenie jest włączone / wyłączone,
- **Dane techniczne:**
 - Zakres natężenia przepływu:
 - 0.1~1200 ml/h tryb standard,
 - 0,1-99,9 ml / h tryb micro,
 - Tryby infuzji: rate mode, drip mode, time mode, body weight mode,
 - Objętość do podania (VTBI): 0~9999ml,
 - Zakres infuzji (Σ): 0~36000 ml,
 - Dokładność infuzji: $\pm 5\%$,
 - Prędkość wlewu KVO: 1 ~ 5 ml/h,
 - Prędkość przepływu bolusa: 300 ~ 1200 ml/h,
 - Wykrywanie bąbelków powietrza: Wykrywanie czujnika ultradźwiękowego z regulacją czterech poziomów alarmu,
 - Ciśnienie okluzji: 3 regulowane ustawienia ciśnienia okluzji: niski, średni i wysoki,
 - Alarmy: Alarmy wizualne i dźwiękowe: Otwarte drzwi, powietrze w linii, okluzja, uruchomienie funkcji przypomnienia, rozładowanie baterii, wyczerpanie baterii, awaria itp.
 - Interfejs komputerowy: Rs232 (opcjonalnie),
 - Historia rekordów: 2000 rekordów historii,
 - Zasilacz: AC: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz DC: 12V $\pm 1V$,
 - Bateria: Akumulator litowo-polimerowy, 7.4V, 1900mAh. Może działać przez ponad 6 godzin po pełnym naładowaniu przy 25 ml / h.,
 - Czas ładowania baterii: 10h z włączonym zasilaniem, 3h z wyłączonym zasilaniem,
 - Pobór energii: 25VA,
 - Klasyfikacja: Klasa I, typ CF,
 - Wodoodporny poziom: IPX3,
 - Tryb działania: ciągły,
 - Wymiary: 145 x 100 x 120 mm (długość x szerokość x wysokość),
 - Waga: $\leq 1.4\text{kg}$,
 - Warunki pracy: Temperatura: $5^{\circ} \sim 40^{\circ}$, wilgotność względna: 10 ~ 95%, ciśnienie atmosferyczne: 86 ~ 106 kPa,
 - Warunki transportu: Temperatura $-20^{\circ} \sim +60^{\circ}$, wilgotność względna: 10 ~ 95%, ciśnienie atmosferyczne: 50 ~ 106 kPa,
 - Warunki przechowywania: Temperatura $-20^{\circ} \sim +45^{\circ}$, wilgotność względna: 10 ~ 95%, ciśnienie atmosferyczne: 50 ~ 106 kPa,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

