



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Pompa strzykawkowa Hawkmed HK-400III (Produkt nowy)

- Nowa,
- Produkcji P.R.C,
- Zasilanie: 230 V lub poprzez wbudowany akumulator litowo-polimerowy, 7.4V, 1900mAh. Może działać przez 6 godzin po pełnym naładowaniu przy 5 ml / h.,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Pobór energii: 25VA,
- **Cechy i zalety pompy:**
 - Unikalna technologia inteligentnego rozpoznawania strzykawk,
 - Duży i kolorowy wyświetlacz LCD,
 - **Możliwość wyboru menu w języku: PL, EN, RU, CS, ES, IT, FR,**
 - **Klawiatura na panelu sterowania w języku angielskim,**
 - Obsługiwane różne marki strzykawk: 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50 ml,
 - Użytkownik ma możliwość samodzielnego definiowania marek strzykawk,
 - Pompa posiada funkcję anti-bolus,
 - Historia rekordów,
 - Regulowana głośność brzęczyka,
 - Różne alarmy wizualne i dźwiękowe,
 - Obrót uchwytu o 90 ° wygodny montaż do drążka poziomego lub pionowego,
 - Interfejs RS232,
- **Dane techniczne:**
 - Dokładność strzykawki: $\pm 2\%$ (po prawidłowej kalibracji strzykawki),
 - Szybkość infuzji:
 - 5ml strzykawka: 0,1 ml - 150ml/h,
 - 10ml strzykawka: 0.1 ml/h -300ml/h,
 - 20ml strzykawka: 0.1 ml/h -600ml/h,
 - 30ml strzykawka: 0.1 ml/h -900ml/h,
 - 50ml strzykawka: 0.1 ml/h -1500ml/h,
 - Wskaźnik bolusa:
 - 5ml strzykawka: 100-150 ml/h,
 - 10 ml strzykawka: 100-300 ml/h,
 - 20 ml strzykawka: 100-600 ml/h,,
 - 30 ml strzykawka: 100-900 ml/h,
 - 50 ml strzykawka: 100-1500 ml/h,
 - Objętość do infuzji: 0-9999.9 (ml),
 - Objętość infuzji: 0-9999.9 (ml)
 - Prędkość wlewu KVO: 0,1-2ml/h , regulowany: wartość domyślna: 0,1 ml/h,
 - Rodzaje trybów infuzji: Tryb Rate, tryb czasu, tryb dawkowania, przerywany tryb infuzji, TIVA opcjonalnie: biblioteka leków,
 - Alarmy: zakończenie infuzji, bliski zakończenia, pusty, okluzja, rozładowana bateria, odłączona strzykawka, brak zasilania prądem zmiennym, rozładowana bateria, itp.,
 - Alarm wezwania pielęgniarki: opcjonalnie,
 - Klasyfikacja: Klasa I, typ CF,
 - Wodoszczelność - norma IPX3,
 - Ciśnienie okluzji: 40-160 kPa,
 - Warunki pracy: Temperatura: 5 ° ~ 40 ° , wilgotność względna: 10 ~ 95%, ciśnienie atmosferyczne: 86 ~ 106 kPa,
 - Warunki transportu: Temperatura -20 ° ~ + 60 ° , wilgotność względna: 10 ~ 95%, ciśnienie atmosferyczne: 50 ~ 106 kPa,
 - Warunki przechowywania: Temperatura -20 ° ~ + 45 ° , wilgotność względna: 10 ~ 95%, ciśnienie atmosferyczne: 50 ~ 106 kPa,
- **W zestawie:**
 - Certyfikat,
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim,
 - Zasilacz: DC:12V $\pm 1,2V$,
- Wymiary: 23 x 13,7 x 13,9 cm,
- Waga: 1,7 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka

