



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Iriscope Micfiirid Mic-Fi (Produkt nowy)**

- Nowy,
- FEDMEDMICFIIRID to bardzo innowacyjny ręczny kolorowy cyfrowy Iriskop z bezprzewodową transmisją Wi-Fi.,
- Jest mały, łatwy w obsłudze, lekki i przenośny. Może być używany ze wszystkimi najpopularniejszymi smartfonami, tabletami, a nawet z komputerem,
- Korzystając z odpowiedniego oprogramowania i aplikacji, można robić zdjęcia i nagrywać filmy za pomocą komputera, smartfonów lub tabletów.
- **Cechy i zalety Iriskop:**
  - Mały, przenośny, lekki,
  - Łatwy w obsłudze,
  - Bezprzewodowy (Wi-Fi),
- **Pakiet zawiera:**
  - Cyfrowy mikroskop Wi-Fi,
  - Przezroczystą nakładkę,
  - Zasilacz sieciowy USB,
  - Kabel USB,
  - Plastikową podstawkę,
  - Instrukcję obsługi w języku angielskim,
- **Dodatkowe akcesoria (za dopłatą):**
  - Przełącznik nożny,
  - Pionowy stojak do mikroskopów cyfrowych Wi-Fi,
  - Pionowy i poziomy statyw do mikroskopów cyfrowych Wi-Fi,
  - Stojak z podświetleniem LED z pionowym ruchem i regulacją suwaka do mikroskopów cyfrowych Wi-Fi Mic-Fi. (Zasilanie za pomocą baterii (4 x AA) lub kabla USB.),
  - Torba Mic-Fi Duży rozmiar (20,5 cm x 12,5 cm x 6 cm),
  - Torba Mic-Fi Mały rozmiar (7 cm x 18,5 cm x 4,5 cm),
- **Dane techniczne**
  - Powiększenie: 30x,
  - Obiektyw: mikroskopowy wysokiej rozdzielczości,
  - Źródło światła: n. 2 regulowane białe diody LED + n. 2 regulowane żółte diody LED (system LED 3,2 V / 20 mA),
  - Wymiary: 36 mm (średnica) x 142 mm (długość),
  - Waga: 88g,
  - PC interface: USB 2. 0,
  - MiniUSB Cable for recharging: 1.2m,
  - Rozdzielczość zdjęcia i wideo: 1,3MPixel - 1280 x 1024 (MJPG), 640 x 480 (MJPG), 320 x 240,
  - Szybkość klatek: 15 klatek na sekundę (1280 x 1024), 30 klatek na sekundę (640 x 480) 320 x 240 pikseli,
  - System operacyjny: Windows, OS X, iOS, Android (może być używany przez Wi-Fi lub USB),
  - Wi-Fi Protocol: zgodne ze standardami IEEE 802.11 b / g / n,
  - Odległość transmisji bezprzewodowej Wi-Fi: do 5m,
  - Moc nadawania: 11n HT40 MCS7: +13 dBm , 11b CCK: +18 dBm , 11g OFDM: +15 dBm,
  - Szybkość przesyłania danych:
    - 802.11n: up to 150Mbps ,
    - 802.11b: 1, 2, 5,5, 11Mbps
    - 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps,
  - Zakres częstotliwości: 2.400 ~ 2.4835GHz,
  - Pobór energii: Max 2.5W,
  - Częstotliwość wyświetlania klatek: 10fps~30fps,
  - Li-ion Battery:
    - Ciągły czas pracy - Appx. 2 godziny,
    - Pełny czas ładowania - Appx.2 godzin,
  - Źródło prądu: DC5.0V / 1A Proszę używać TYLKO adapterów ściennych USB, które są certyfikowane zgodnie z przepisami CE i / lub FCC,
  - DANE KAMERY:
    - Czujnik aparatu: CMOS 1/4",
    - Właściwości optyczne:
      - Ekspozycja: automatyczna,
      - Korekcja gamma: automatyczna,
      - Balans bieli: automatyczny,
      - Czarny odniesienie: automatyczny,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

