



Video-procesor obrazu ze źródłem światła PENTAX EPK-1000 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny idealny,
- Produkcji japońskiej,
- Zasilanie 230V,
- Częstotliwość 50 - 60 Hz,
- Żarówka ksenonowa typu: XBO R 100 W/45 C, temperatura barwowa: $\leq 6500K$,
- Posiada 2-stopniową regulację siły pracy pompy,
- Regulacja nasycenia kolorów: czerwony i niebieski ± 5 stopni,
- Kontrola jasności: Automatyczna / ręczna (5 kroków),
- Funkcja WHITE BALANCE,
- Posiada wejścia/wyjścia:
 - 2 x RGBS (9-D-Sub),
 - 2 x Y/C,
 - 1x Kompozyt (BNC),
 - USB,
 - RS-232C,
 - KAYBOARD,
- Gabaryty: 38 x 42 x 16 cm,
- Waga: 14 kg,
- **Możliwość doposażenia za dodatkową opłatą w klawiaturę PENTAX Model OS-A50,**
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

