



Aparat do terapii falami uderzeniowymi Physioled ONDA (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji włoskiej,
- Onda to nieogniskowe (promieniowe) urządzenie do terapii falami, które radykalnie zmienia metodologię terapeutyczną wielu zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego,
- Nadaje się do terapii zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego,
- Technologia Shockwave polega na generowaniu fali akustycznej charakteryzującej się regulowanym szczytem energii w danym zakresie częstotliwości. Przyspieszony pocisk w rękojeści, za pomocą impulsu elektromagnetycznego, wytwarza mechaniczną falę ciśnienia, która jest przenoszona do określonego obszaru przez naświetlanie tkanki,
- Energia mechaniczna wywołuje reakcje biostymulacji w tkance, dając pozytywny wpływ w szerokim zakresie warunków ortopedycznych, fizjoterapeutycznych i przeciwbólowych,
- Physioled Onda stanowi najlepszy kompromis między wydajnością a praktycznością, dostarczając do 185 mJ MAX (porównywalny około 6 barów układu pneumatycznego) energii o zmiennej częstotliwości z kompaktową konstrukcją, aby zmaksymalizować możliwości transportowe urządzenia. Zmniejsza również bolesne uczucie poprzez lepsze rozłożenie fal pod ciśnieniem, umożliwiając operatorowi uzyskanie lepszego terapeutycznego sprzężenia zwrotnego,
- Wysoka intensywność dostarczania pozwala oddziaływać na zwapnienia zwyrodnieniowe ścięgna, poprawiając mechanizm naprawy biologicznej,
- **Zalety aparatu Physioled ONDA:**
 - Szeroki zakres wstępnie ustawionych protokołów,
 - Dostosowane programy,
 - Głowice o różnych średnicach,
 - Graficzny ekran dotykowy,
 - Możliwość aktualizacji przez port USB,
 - Intuicyjny interfejs ikon,
 - Sterowanie urządzeniem za pomocą jednego pokrętła, enkodera, klawiszy lub ekranu dotykowego,
 - Oprogramowanie w 7 językach (polski, włoski, angielski, francuski, niemiecki, hiszpański i portugalski.),
 - Instrukcja w języku polskim,
- **Wskazania do stosowania:**
 - Buniony,
 - Koksartroza,
 - Epicondylitis / Epitrocleitis,
 - Zapalenie okostnej,
 - Zapalenie ścięgna i ścięgien,
- **Dane techniczne:**
 - Energia: 60÷185 mJ,
 - Tryb pracy: 4 modalność (ciągły / impuls 4/8/12),
 - Częstotliwość pracy: 1÷22 Hz,
 - Zasilanie: 90-240 V / 50-60 Hz,
 - Maksymalna moc wyjściowa: 250 VA,
 - Aplikatory: 6/15/25 mm,
 - Wymiary:
 - Szer. 315mm,
 - Dł. 390 mm,
 - Wys. 170 mm,
 - Waga 5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,

