



Videoprinter MITSUBISHI P50E (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji japońskiej,
- Zasilanie 230 V,
- Częstotliwość 50-60 Hz,
- Moc 72 W,
- Druk monochromatyczny,
- Video in/out,
- Gabaryty: 21,5 x 37 x 11,5 cm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

