



Pompa infiltracyjna NOUVAG DP 30 LipoPlus Vario (Produkt nowy)

- Nowa,
- Produkcji szwajcarskiej,
- DP 30 to uniwersalna pompa używana do znieczulenia tumescencyjnego, w procedurach endowaskularnych, liposukcji i innych,
- Pompa DP 30 ma szerokie pole do zastosowania, wszędzie tam, gdzie potrzebne jest precyzyjne, a zarazem szybkie podanie płynów. Zaprojektowano ją tak, aby z łatwością można było dostosować jej parametry do zabiegu,
- Procentową ilość infiltracji kontroluje się za pomocą potencjometru obrotowego i pedału nożnego (aż do 27 l/min),
- Pedał Vario umożliwia stopniowe, w miarę nacisku na pedał zwiększanie prędkości do parametru ograniczonego ustawieniem na panelu sterującym. Podobnie zmniejszanie w miarę odpuszczania pedału.
- **Zalety pompy infuzyjnej DP 30 LipoPlus:**
 - Najlepszy stosunek ceny do wydajności,
 - Łatwa obsługa przy niewielkich nakładach na konserwację,
 - Oszczędność czasu w porównaniu z czasochłonnym wtryskiem tradycyjnej infiltracji,
 - Bezstopniowa i precyzyjna regulacja wydajności infiltracji,
 - Niezawodna i sprawdzona technologia,
 - Ergonomiczna obudowa - najlżejsza i najmniejsza obudowa w swojej klasie oraz proste do czyszczenia powierzchnie,
 - Zintegrowany pojemnik na płyn - standardowa butelka roztworu do infiltracji jest wygodnie zawieszana na mocowaniu wtykowym.
 - Łatwa konfiguracja rury - szeroko otwierany przedział ułatwiający ustawienie rury,
 - Niski poziom hałasu napędu pompy - rurka infiltracyjna jest łatwa do zintegrowania, a pompa wewnętrzna pracuje na niskim poziomie hałasu,
 - Dostęp do pompy z przodu - dostęp do pompy za pomocą tylko jednej ręki następuje po naciśnięciu przycisku obok wyświetlacza, a więc bez niezamierzonego ruchu urządzenia,
 - Dokładna wydajność pompy - powtarzalna wydajność infiltracji dzięki skalowanemu regulatorowi,
- **Wyposażenie standardowe:**
 - Jednostka sterująca,
 - Zestaw przewodów,
 - Przewód zasilający,
 - Przełącznik nożny Vario,
- Dane techniczne:
 - Przepływ cieczy do 27 l/min,
 - Pobór energii 40 VA,
 - Zasilanie 115/230 V, 50-60 Hz,
 - Maksymalne ciśnienie 2 bar,
 - Wymiary 260 x 250 x 110 mm,
 - Masa netto 2,5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny
- Gwarancja 12 miesięcy,

