



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Бесконтактный тонометр RODENSTOCK NCT 2000 (Produkt nowy)**

Новый,  
Немецкое производство,  
Преимущества и особенности продукта:  
Очень быстрое и точное измерение,  
Автоматическое позиционирование на зрачке,  
Автоматическое измерение,  
Точный цветной сенсорный экран,  
Очень мягкий пульс воздуха,  
Коррекция ВГД связана с толщиной роговицы,  
Инновационный джойстик,  
Функция слежения за глазами,  
Встроенный принтер,  
Передовые, современные технические решения,  
Технические данные:  
Измерение внутриглазного давления:  
Диапазон измерения: 0-60 мм рт.ст., (0-30 мм рт.ст. / 25-60 мм рт.ст.),  
Энергия и другие виды потребления:  
Источник света: светодиод,  
Призма: 880 нм,  
Лампы с прицельными приспособлениями:  
Источник света: светодиод (3-цветная схема),  
Длина волны:  
Красный 630 нм,  
Зеленый 520 нм,  
Синий 470 нм,  
Эффективность:  
Красный <0,1 мкВт (предел 1: 3,7 мкВт),  
Зеленый <0,1 мкВт (предел 1: 3,7 мкВт),  
Синий <0,1 мкВт (предел 1: 3,7 мкВт),  
Свет для передней глазной секции:  
Источник света: светодиод,  
Длина волны: 780 нм,  
Производительность: 100 мкВт (Предел 1: 450 мкВт) 1 AEL класса 1 в соответствии с IEC 60825-1: 2001,  
Применяются стандарты: MDD ПРИЛОЖЕНИЕ II, ISO 13485,  
Главный блок:  
Встроенный принтер: термочувствительный линейный принтер,  
Движение секций:  
88 мм (ось X),  
40 мм (ось Y),  
45 мм (ось Z),  
Смещение подбородка: 70 мм,  
Тип вывода данных: RS-232C,  
Дисплей: 5,7" цветной ЖК-дисплей,  
Размеры и электрические требования:  
Размеры WDH: 306 x 493 x 463 мм,  
Вес: около 18,0 кг,  
Источник питания: от 100 В перем. тока до 240 В перем. тока,  
Частота 50/60 Гц,  
Потребление энергии: 85 ВА,  
У него есть действующий Технический паспорт,  
Гарантия 12 месяцев,  
Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредит,

