



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Бесконтактный тонометр RODENSTOCK NCT 2000 (Produkt nowy)

Новый,
Немецкое производство,
Преимущества и особенности продукта:
Очень быстрое и точное измерение,
Автоматическое позиционирование на зрачке,
Автоматическое измерение,
Точный цветной сенсорный экран,
Очень мягкий пульс воздуха,
Коррекция ВГД связана с толщиной роговицы,
Инновационный джойстик,
Функция слежения за глазами,
Встроенный принтер,
Передовые, современные технические решения,
Технические данные:
Измерение внутриглазного давления:
Диапазон измерения: 0-60 мм рт.ст., (0-30 мм рт.ст. / 25-60 мм рт.ст.),
Энергия и другие виды потребления:
Источник света: светодиод,
Призма: 880 нм,
Лампы с прицельными приспособлениями:
Источник света: светодиод (3-цветная схема),
Длина волны:
Красный 630 нм,
Зеленый 520 нм,
Синий 470 нм,
Эффективность:
Красный <0,1 мкВт (предел 1: 3,7 мкВт),
Зеленый <0,1 мкВт (предел 1: 3,7 мкВт),
Синий <0,1 мкВт (предел 1: 3,7 мкВт),
Свет для передней глазной секции:
Источник света: светодиод,
Длина волны: 780 нм,
Производительность: 100 мкВт (Предел 1: 450 мкВт) 1 AEL класса 1 в соответствии с IEC 60825-1: 2001,
Применяются стандарты: MDD ПРИЛОЖЕНИЕ II, ISO 13485,
Главный блок:
Встроенный принтер: термочувствительный линейный принтер,
Движение секций:
88 мм (ось X),
40 мм (ось Y),
45 мм (ось Z),
Смещение подбородка: 70 мм,
Тип вывода данных: RS-232C,
Дисплей: 5,7" цветной ЖК-дисплей,
Размеры и электрические требования:
Размеры WDH: 306 x 493 x 463 мм,
Вес: около 18,0 кг,
Источник питания: от 100 В перем. тока до 240 В перем. тока,
Частота 50/60 Гц,
Потребление энергии: 85 ВА,
У него есть действующий Технический паспорт,
Гарантия 12 месяцев,
Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредит,

