



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Счетчики периметра RODENSTOCK PERISTAT (Produkt nowy)

Новый,
Немецкое производство,
Преимущества и особенности продукта:
Автоматическое измерение,
Внешний компьютер,
Контроль правильности тестирования,
Инновационные решения,
Статическое измерение,
Электрический подбородок
Держатель для дополнительных линз,
Крепление: желтый светодиод 588нм,
Современные и точные технологические решения,
Цифровое слежение за глазами,
RGB-подсветка чашки,
Стимулы размером с Голдманн,
Стандартизированный тест драйверов,
Технические данные:
Мерная чаша (закрытая чаша с механической вентиляцией):
Радиус: 30 см,
Диапазон измерения: $\pm 50^\circ$,
Точка крепления: центральный желтый светодиод 588 нм,
2 точки крепления, расположенные под углом $\pm 30^\circ$ для испытаний драйверов (диапазон измерения 160°),
Алмазная фиксация (отсутствие центрального зрения и чувствительности фовеа),
Тестовые поля: зеленый - белый синий - желтый
Полный 50° 165 точек 164 точки
Глаукома 22° / 50° 101 балл 100 баллов
Центральная 22° / 30° 93/117 точек 92/116 точек
Широкий 22° / 30° 128 точек 127 точек
Периферийный 30° - 50° 72 балла 72 балла
Макула 10° 45 баллов 44 балла
Вожделение 50° / 80° 189 баллов 188 баллов
Освещение чаши:
Светодиодное освещение
 $3,2 \text{ кд} / \text{м}^2$ или $10 \text{ кд} / \text{м}^2$ для белого,
 $100 \text{ кд} / \text{м}^2$ для желтого цвета,
Стимул: размер III, V по Гольдману,
Цвет: синий, зеленый,
Максимальная яркость стимула: 10 000 Асб,
Светодиодный источник света: встроенная система контроля интенсивности стимула,
Мониторинг фиксации: отслеживание взгляда цифровой камерой, мониторинг слепых зон Hejil-Krakau,
Подбородок:
Движение: двустороннее электрическое управление, кнопка спереди,
Размеры и электрические требования:
Габариты (ШхГхВ): 566 × 633 × 396 мм,
Вес: около 19,5 кг,
Электропитание: от 115 до 230 В переменного тока,
Частота 50/60 Гц,
Потребляемая мощность: менее 95 ВА,
Имеет действующий технический паспорт,
Гарантия 12 месяцев,
Возможность финансирования (только Польша): Рассрочка, Лизинг, Кредит,

