



Видеопроцессор с источником света PENTAX EPM 3000 (Rekondycjonowany (używany))

Подержанное, идеальное состояние,
Источник питания 230В,
Частота 50 - 60 Гц,
Мощность 700 ВА,
300 Вт лампы ксенона типа: Y1089,
Регулируемая насыщенность цвета: красный и синий,
Выбор регулировки яркости,
Встроенный воздушный насос,
У него есть функция замораживания,
Фольгированная панель управления,
Размер: 49,5 x 22 x 54 см,
Вес: 32 кг,
У него есть действующий Технический паспорт,
Гарантия:
6 месяцев для внутреннего рынка - Польша,
1 месяц на международный рынок,
Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредит,

