



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Светодиодная лампа LID - Белла (Produkt nowy)**

Новое,  
Французское производство,  
Мощность лампы - 17 Вт (эквивалент галогенной лампы 90 Вт),  
Цвет света: 4500 К,  
Световой поток: 1440 лм,  
Минимальный срок службы светодиодных ламп составляет 50 000 часов,  
Индекс цветопередачи (CRI): 95,  
Кабель питания длиной 3 м,  
Защита класса II от поражения электрическим током,  
Доступные цвета: белый,  
Размер:  
Размер головки лампы: 160 x 133 мм,  
Базовый размер: 69 x 69 x 115 мм,  
Вес: 2,9 кг,  
Длина: гибкий рычаг 700 мм,  
Осевое расстояние (4 отверстия в цоколе лампы): 54,5 мм,  
Диаметр светового поля :  
Расстояние 30 см: 150 000 люкс полевое освещение 5 см  
Расстояние 50 см: 80 000 люкс подсветка поля 10 см,  
Расстояние 100 см: 23,000 люкс полевое освещение 20 см,  
Двойной выключатель силы света в дополнительной комплектации за дополнительную плату (на верхней части лампы),  
Эргономичная рукоятка позволяет точно позиционировать лампу,  
Легко очищается и дезинфицируется благодаря гладкой поверхности и качественным материалам,  
Светодиоды имплантированы в печатный контур и охлаждаются алюминиевым радиатором, а не вентилятором, что вызывает ненадежность и шум,  
Дополнительные монтажные аксессуары необходимы для лампы по вашему выбору (за дополнительную плату):  
Телескопическое основание стойки 60-100 см белый, тяжелый металл  
Телескопическая подставка-основа 60-100 см, белый металл, сверхпрочный вариант с тормозами на 2 колесах  
Телескопическое основание стойки 90-130 см белый тяжелый металл  
Телескопическая подставка-основа 90-130 см, белый металл, сверхмощный вариант с тормозами на 2 колесах  
Обычный зажим - черный  
Медицинский рельсовый зажим с вертикальной розеткой лампы  
Универсальный зажим  
Настенный кронштейн  
ARM белый настенный кронштейн (2x40 см)  
ARM белый настенный кронштейн (1x60 см)  
ARM белый настольный держатель (1x60 см)  
Плита с металлической трубой посередине  $\varnothing 16$   
Плита с металлической трубой по кромке  $\varnothing 16$   
Гнездо для женщины с адаптивной вставкой  $\varnothing 16$  мм x 27 мм  
Адаптерная пластина с наружной резьбой  $\varnothing 15$  мм x 30 мм,  
У него есть действующий Технический паспорт,

