



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Светодиодная лампа LID - Гепта (Produkt nowy)

Новое,
Французское производство,
Мощность лампы - 7 Вт (эквивалент галогенной лампы 50 Вт),
Цвет света: 4500 K,
Световой поток: 900 лм,
Минимальный срок службы светодиодных ламп составляет 50 000 часов,
Индекс цветопередачи (CRI): 95,
Кабель питания длиной 3 м,
Защита класса II от поражения электрическим током,
Доступные цвета: белый, черный,
Стандартная длина лампы 650 мм, за дополнительную плату можно купить лампу длиной 1140 мм.
Размер:
Размер головки лампы: 100 x 110 мм,
Базовый размер: 69 x 69 x 115 мм,
Вес: 1,6 / 2,4 кг,
Длина: 650 / 1140 мм,
Осевое расстояние (4 отверстия в цоколе лампы): 54,5 мм,
Диаметр светового поля :
Расстояние 30 см: 80 000 люкс полевое освещение 10 см
Расстояние 50 см: 45 000 люкс подсветка поля 12 см,
Расстояние 100 см: Полевое освещение 12 000 люкс 20 см,
Дополнительные монтажные принадлежности необходимы для лампы по вашему выбору (за дополнительную плату):
Телескопическое основание стойки 60-100 см белого цвета, тяжелый металл,
Телескопическая подставка-основа 60-100 см из белого металла, сверхпрочная версия с тормозами на 2-х колесах,
Телескопическое основание стойки 90-130 см. белый тяжелый металл,
Телескопическая подставка-основа 90-130 см из белого металла, сверхпрочная версия с тормозами на 2 колеса,
Обычный зажим - черный,
Зажим для медицинских рельсов с вертикальной розеткой лампы,
Универсальный зажим,
Настенный кронштейн,
Настенный кронштейн ARM белый (2x40 см),
Настенный кронштейн ARM белый (1x40 см),
Держатель для столешницы ARM белого цвета (1x60 см),
Металлическая основа белая/серая,
Плита с металлической трубой посередине $\varnothing 16$,
Плита с металлической трубой по кромке $\varnothing 16$,
Пластина на держателе ARM,
Гнездо для женщины с адаптивной вставкой $\varnothing 16$ мм x 27 мм,
Адаптерная пластина с наружной резьбой $\varnothing 15$ мм x 30 мм,
У него есть действующий Технический паспорт,
Гарантия: 3 года,

