



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Светодиодная лампа LID - Карла (Produkt nowy)

Новое,
Французское производство,
Мощность лампы - 4,2 Вт (эквивалент галогенной лампы 20 Вт),
Цвет света: 4500 K,
Световой поток: 360 лм,
Минимальный срок службы светодиодных ламп составляет 50 000 часов,
Индекс цветопередачи (CRI): 95,
Кабель питания длиной 3 м,
Защита класса II от поражения электрическим током,
Доступные цвета: белый, черный,
Стандартная длина лампы составляет 650 мм, за дополнительную плату можно купить лампу 1140 мм или 1230 мм,
Размер:
Размер головки лампы: 60 x 95 мм,
Базовый размер: 69 x 69 x 60 мм,
Вес: 1,2 / 1,6 / 2,1 кг,
Длина: 650 / 1000 / 1230 мм,
Диаметр светового поля :
Расстояние 30 см: 20 000 люкс полевое освещение 15 см
Расстояние 50 см: 7000 люксовое полевое освещение 20 см,
Расстояние 100 см: 1700 люкс полевое освещение 30 см,
Дополнительные монтажные принадлежности необходимы для лампы по вашему выбору (за дополнительную плату):
Телескопическая подставка-основа 60-100 см, белый металл, стандарт,
Телескопическая подставка-основа 60-100 см из белого металла, стандартный вариант с тормозами в 2-х роликах,
Телескопическое основание стойки 90-130 см, белый металл, стандарт,
Телескопическая подставка-основа 90-130 см из белого металла, в стандартном исполнении с тормозами на 2 колесах,
Обычный зажим - черный,
Зажим для медицинских рельсов с вертикальной розеткой лампы,
Универсальный зажим,
Настенный кронштейн,
Настенный кронштейн ARM белый (2x40 см),
Настенный кронштейн ARM белый (1x40 см),
Держатель для столешницы ARM белого цвета (1x60 см),
Металлическая основа белая/серая,
Плита с металлической трубой посередине $\varnothing 16$,
Плита с металлической трубой по кромке $\varnothing 16$,
Пластина на держателе ARM,
Гнездо для женщины с адаптивной вставкой $\varnothing 16$ мм x 27 мм,
Адаптерная пластина с наружной резьбой $\varnothing 15$ мм x 30 мм,
У него есть действующий Технический паспорт,
Гарантия: 3 года,

