



### **Источник света OC-150-M (Rekondycjonowany (używany))**

Подержанный, хорошее техническое состояние,  
украинское производство ,  
Источник питания 230 В,  
Частота 50-60 Гц,  
Мощность 220 В,  
Две галогенные лампы мощностью 100 Вт (рабочие и аварийные) (Xenophot 64627 HLX EFP),  
Плавная регулировка интенсивности света,  
Два волоконно-оптических кабельных ввода диаметром 7 мм,  
Встроенный воздушный насос,  
Оснащен ручками для переноски,  
Размер: 37 x 31 x 15 см.  
У него есть действующий Технический паспорт,  
Гарантия:  
6 месяцев для внутреннего рынка - Польша,  
1 месяц на международный рынок,  
Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредит,

