



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Слот лампа RODENSTOCK RSL 4500 (Produkt nowy)

Новые функции

Немецкое производство,

Преимущества и особенности слот-лампы RSL 4500:

Лампа типа Зейс (нижняя),

Галогенное или светодиодное освещение,

Стереомикроскоп с пятью диапазонами масштабирования,

Микроскоп с конвергентным биноклем

Исключительное качество оптики,

Специальный картридж FLUO для оптимального наблюдения флуоресцентного эффекта,

4 фильтра в проекторе: теплоотрассу, зеленый, кобальтовый зеленый, УФ,

Длина слота: 0 -12 мм,

Встроенный желтый фильтр,

Включает подбородок, трансформатор и аксессуары,

Серия BLACK,

Технические данные:

Microsoft:

Версия с пятью увеличениями,

Окуляр с увеличением в 12,5х,

Общий коэффициент масштабирования: x6, x10, x16, x25, x40,

Расстояние между учениками: от 49 до 77 мм,

Фокусное расстояние: 107 мм,

Поле зрения: 34, 22, 14, 8,5, 5,5 мм,

Угол конвергенции: 13 °,

Слот-освещение:

Ширина слота: 0-14 мм,

Длина слота: 1 - 14 мм,

Диаметр отверстий: 0,2, 1 мм кв., 2, 3, 5, 9, 14 мм,

Фильтры: фильтр поглощения тепла, синий фильтр, фильтр без красного цвета,

Горизонтальный фокус: 12 мм,

Источник света: LED / 12V,

Дополнительные функции:

Дополнительный диффузор,

желтый фильтр, интегрированный в микроскоп,

Тонометр тат-100P,

Размер и вес:

Размер (WDH): 350 x 432 x 604 мм,

Вес: 19 кг,

Требования к мощности:

Электроснабжение: (вход 100-240 В) 10% мульти-разъем совместим с EN 60601-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3,

Источник питания: 12V DC / 2.5 A IEC / EN 60 6001

Он выдал действительный технический паспорт,

12-месячная гарантия,

Возможность финансирования (только Польша): рассрочка, лизинг, кредит,

